

Palancas basculantes de plástico

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Palancas basculantes de plástico.

Indicación:

La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.

La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).

En la forma A, los semicilindros para perfil ya están montados en la palanca basculante.

En la forma B, los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.

Accesorios:

K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.

K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.

K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.

K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.

K2273 Casquillo para levas de cinc.

K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.

K2275 Guías de plástico para barras redondas.

K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.

K2276 Topes de plástico para barras redondas.

K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.

K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes.


K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.

Indicación sobre el dibujo:

Perforaciones de montaje

Palancas basculantes de plástico

Planos



Nuestros productos

Palancas basculantes de plástico

Referencia	Forma	Modelo de forma	Versión 1	B	B1	H	H1	H2	L	L2
K2269.110	A	Con cilindro de perfil	Cierre multillave	34	25	24	21	2	168	50
K2269.010	A	Con cilindro de perfil	de cierre uniforme	34	25	24	21	2	168	50
K2269.000	A	Con cilindro de perfil	de cierre uniforme	34	25	24	21	2	168	50
K2269.100	A	Con cilindro de perfil	Cierre multillave	34	25	24	21	2	168	50
K2269.01	B	Sin cilindro de perfil	-	34	25	31	45	-	168	50
K2269.11	B	Sin cilindro de perfil	-	34	25	31	45	-	168	50

