

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма В:

Дополнительно с фиксацией в открытом положении.

Преимущества:

Фиксация в открытом и закрытом положении

Фронтальный быстросъемный механизм

Легкий ход

Принадлежности:


Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393

Указание на чертеже:

1) Монтажное отверстие на K2383.10250 и K2383.20250 отсутствует

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг

Чертежи



Обзор изделий

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг

Номер заказа	Форма	Тип формы	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2383.10250	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.10300	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.10350	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.10400	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.10450	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	35	48	1 шт. = 1 пара
K2383.10500	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	34	45	1 шт. = 1 пара

**Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение,
грузоподъемность до 50 кг**

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2383.10550	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	33	42	1 шт. = 1 пара
K2383.10600	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	32	40	1 шт. = 1 пара
K2383.10650	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	31	37	1 шт. = 1 пара
K2383.10700	A	Фиксация в закрытом положении	Боковой монтаж	Стандарт	30	35	1 шт. = 1 пара
K2383.20250	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20300	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20350	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20400	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20450	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	48	1 шт. = 1 пара
K2383.20500	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	34	45	1 шт. = 1 пара
K2383.20550	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	33	42	1 шт. = 1 пара
K2383.20600	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	32	40	1 шт. = 1 пара
K2383.20650	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	31	37	1 шт. = 1 пара
K2383.20700	B	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	30	35	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B	H	Ход S	L	Принадлежности KIPP
K2383.10250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250	-
K2383.10300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300	-
K2383.10350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350	-
K2383.10400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400	K2393.0397
K2383.10450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450	K2393.0447
K2383.10500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500	K2393.0497
K2383.10550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550	-
K2383.10600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600	-
K2383.10650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650	-
K2383.10700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700	-
K2383.20250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250	-
K2383.20300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300	-
K2383.20350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350	-
K2383.20400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400	K2393.0397
K2383.20450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450	K2393.0447
K2383.20500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500	K2393.0497
K2383.20550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550	-
K2383.20600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600	-
K2383.20650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650	-
K2383.20700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700	-