


Variabilní šestihranné upínací excentry

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Díky variabilním šestihranným excentrům jsou minimalizovány náklady na upínání přípravků. Aniž by musel být otvor přesunut, je možné rozsah upínání měnit až na hodnotu 17 mm. Toho je možné dosáhnout jednoduchým otočením variabilního šestihranu.

Materiál:

Excentrický šroub zušlechtěný na 10.9.
Šestihranná svorka z cementační oceli.

Provedení:

Excentrický šroub bryněvaný.
Šestihranná svorka kalená a bryněvaná.

Upozornění:


Upínací svorky lze dodávat s hladkými hranami pro obráběné plochy nebo s ozubenými hranami pro trubkové díly.

Nastavení „vzdálenosti A“ následuje jednoduchým otáčením šestihranné upínací svorky, jejíž šestihran má vždy 1 mm odlišný odstup ke středu šroubu.

Na vyžádání:

Náhradní excentrický šroub.

Výkresy



Přehled zboží

Variabilní šestihranné upínací excentry

Přehled zboží

Šestihranné svorky, variabilní

Objednáací číslo	Provedení	Provedení	Vzdálenost A od hrany č.	D	H	H1	S (dráha vystředění)	Upínací síla (kN)
K0023.09	A	hladký	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.10	A	hladký	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.11	A	hladký	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18
K0023.13	B	ozubený	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.14	B	ozubený	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.15	B	ozubený	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18