


Arandelas de apoyo

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero bruñido.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.


Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.

Indicación sobre el dibujo:

D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642

- 1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
- 2) Arandela de presentación
- 3) Volante
- 4) Árbol

Planos



Nuestros productos

Arandelas de apoyo

Referencia	Material del cuerpo de base	D1	D2	D3	H	G
K0173.00310	acero	3,2	10	6	2	M3
K0173.00313	acero	3,2	13	6	2	M3
K0173.00416	acero	4,3	16	8,4	3	M4
K0173.00420	acero	4,3	20	8,4	3	M4

Arandelas de apoyo

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D1	D2	D3	H	G
K0173.00520	acero	5,3	20	10	3,5	M5
K0173.00522	acero	5,3	22	10	3,5	M5
K0173.00525	acero	5,3	25	10	3,5	M5
K0173.00528	acero	5,3	28	10	3,5	M5
K0173.00630	acero	6,4	30	12	4	M6
K0173.00632	acero	6,4	32	12	4	M6
K0173.00636	acero	6,4	36	12	4	M6
K0173.00640	acero	6,4	40	12	5	M6
K0173.00645	acero	6,4	45	12	6	M6
K0173.00652	acero	6,4	52	12	6	M6
K0173.10310	acero inoxidable	3,2	10	6	2	M3
K0173.10313	acero inoxidable	3,2	13	6	2	M3
K0173.10416	acero inoxidable	4,3	16	8,4	3	M4
K0173.10420	acero inoxidable	4,3	20	8,4	3	M4
K0173.10520	acero inoxidable	5,3	20	10	3,5	M5
K0173.10522	acero inoxidable	5,3	22	10	3,5	M5
K0173.10525	acero inoxidable	5,3	25	10	3,5	M5
K0173.10528	acero inoxidable	5,3	28	10	3,5	M5
K0173.10630	acero inoxidable	6,4	30	12	4	M6
K0173.10632	acero inoxidable	6,4	32	12	4	M6
K0173.10636	acero inoxidable	6,4	36	12	4	M6
K0173.10640	acero inoxidable	6,4	40	12	5	M6
K0173.10645	acero inoxidable	6,4	45	12	6	M6
K0173.10652	acero inoxidable	6,4	52	12	6	M6