


Vodicí pouzdra pružin, provedení A

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli 1.4303.

Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:


Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Tlačná pružina bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	D1	L	L2	L při F1	L při F2	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Tuhost pružiny N/mm
K1277.112216	ocel	A	2,2	16	7,8	12	10,5	2,2	3	0,53
K1277.112608	ocel	A	2,6	8	3,8	6,5	5,2	1,1	2	0,7
K1277.113012	ocel	A	3	12	6	9	8,7	6,2	6,8	2
K1277.113016	ocel	A	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6
K1277.113412	ocel	A	3,4	12	6	9	7,8	5	7	1,69
K1277.113415	ocel	A	3,4	15	7,3	12	8,2	5,9	13,3	1,95
K1277.114014	ocel	A	4	14	8	12	9	5	12,3	2,45
K1277.115016	ocel	A	5	16	8	13	10,4	8	15	2,7
K1277.123016	nerezová ocel	A	3	16	8	13	10,6	4,8	8,6	1,6