

Estação de fixação UNILOCK

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Módulo de fixação, aço temperado.

Placa base em aço 1.1730.

Versão:

Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e retificadas.

Placa de base polida em ambos os lados.

Indicação:

Estações de fixação múltiplas com módulos de fixação integrados UNILOCK ERGO 138. As estações de fixação são fixadas por meio de flanges de fixação ou através de aparafusamento direto na mesa coordenada.

Imagens de furos convencionais para fixação são previamente centralizadas na parte traseira.

Através dos furos de referência 14H7, as estações de fixação podem ser alinhadas.

Os módulos de fixação são acionados por meio de uma conexão pneumática centralizada.

As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).

O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:

- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo

Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9. Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

Dados técnicos:

- Força de admissão com turbo de 18 kN/módulo.
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Pressão turbo: 6 bar.
- Conexão de ar: G1/4
- Repetibilidade $\leq 0,005$ mm
- Furos de referência 14H7 para ajuste da placa de fixação.

Sob consulta:



Estação de fixação para dimensões especiais.

Acessórios:

Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK K1869.

Estação de fixação UNILOCK

Desenhos



Visão geral dos artigos

Estação de fixação UNILOCK

Código do artigo	Versão 2	Forma	Tipo da forma	Peso kg
K1009.4200395395	versão quádrupla	A	sem proteção contra torção	35
K1009.6200595395	versão sêxtupla	A	sem proteção contra torção	52,2