


Magnety (ploché) z tvrdého feritu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli.

Magnetické jádro, tvrdý ferit.

Provedení:

Pouzdro pozinkované.

Upozornění:

Ploché magnety bez pouzdra se závitem, stíněný systém. Přidržovací magnety ploché se do montážních otvorů zalisovávají nebo vlepují.

U provedení D 80 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezuje.


Teplotní rozsah:

max. 200 °C.

Odkaz na výkres:

1) přitlačná plocha

Výkresy



Přehled zboží

Magnety (ploché) z tvrdého feritu

Objednací číslo	D	H	Přidrzná síla N
K0548.01	10 ±0,15	4,5	4
K0548.02	13 ±0,15	4,5	10
K0548.03	16 ±0,15	4,5	18
K0548.04	20 ±0,15	6	30
K0548.05	25 ±0,15	7	40
K0548.06	32 ±0,20	7	80
K0548.07	40 ±0,20	8	125
K0548.08	50 ±0,20	10	220
K0548.09	63 ±0,20	14	350
K0548.10	80 ±0,25	18	600

Magnety (ploché) z tvrdého feritu

Přehled zboží
