


Pokrętła trójkątne obsadzone

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Duroplast PF 31, czarny. Tulejka bądź trzpień gwintowany - stal, ocynkowana lub nierdzewna, z połyskiem.



Wersja:

Wypolerowane na wysoki połysk.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i kolory.

Rysunki



Przegląd artykułów

Pokrętła trójkątne obsadzone, gwint wewnętrzny

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	D3	H	T	L
K0183.14006	K	stal	M6	40	16	22	12	-
K0183.15008	K	stal	M8	50	18	28	14	-

Pokrętła trójkątne obsadzone

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	D3	H	T	L
K0183.16210	K	stal	M10	62	22	35	14	-
K0183.24006	K	stal nierdzewna	M6	40	16	22	9	-
K0183.25008	K	stal nierdzewna	M8	50	18	28	13	-
K0183.26210	K	stal nierdzewna	M10	62	22	35	13	-
K0183.14006X15	L	stal	M6	40	16	22	-	15
K0183.14008X20	L	stal	M8	40	16	22	-	20
K0183.15008X20	L	stal	M8	50	18	28	-	20
K0183.15010X25	L	stal	M10	50	22	28	-	25
K0183.16210X25	L	stal	M10	62	22	35	-	25
K0183.24006X20	L	stal nierdzewna	M6	40	12	22	-	20
K0183.24008X20	L	stal nierdzewna	M8	40	16	22	-	20
K0183.25008X20	L	stal nierdzewna	M8	50	18	28	-	20
K0183.25010X30	L	stal nierdzewna	M10	50	18	28	-	30
K0183.26210X30	L	stal nierdzewna	M10	62	22	35	-	30