


## Magnetické zdířky

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Pouzdro, nerezová ocel.

Magnet neodým.

#### Provedení:

Pouzdro lesklé.

#### Upozornění:

Magnet ve zdířce přitahuje kolík (K1069) a drží jej uvedenou upínací silou.

Přesnost opakování  $\pm 0,25$ . Přesnost opakování lze zvýšit pomocí doplňkových uchycovacích čepů.

Montážní rozměry, tvar A: tloušťka desek min. 6 mm.

Montážní rozměry, tvar B: tloušťka desek max. 10 mm.

Montážní rozměry, tvar C: tloušťka desek  $> 10$  mm.

Montážní rozměry, tvar D: slepý otvor.

#### Na vyžádání:


Vhodná matice.

#### Příslušenství:


Kolík K1069




#### Odkaz na výkres:

- 1) Magnet
- 2) Pojistný kroužek



### Doporučené montážní tolerance:





## Magnetické zdiřky

### Přehled zboží

---

#### Magnetické zdiřky

| Objednací číslo | Upínací síla<br>N | Smyková síla<br>kN | Teplotní<br>odolnost |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| K1068.6         | 7                 | 0,8                | ≤80 °C               |