


Śruby z uchwytem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis


Materiał:

Termoplast czarny, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Trzpień gwintowany ze stali pasywowanej na niebiesko lub ze stali nierdzewnej.

Rysunki



Przegląd artykułów

Śruby z uchwytem

Nr Zamówienia	Material	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.103X8	stal	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.103X10	stal	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.103X12	stal	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.103X15	stal	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.104X10	stal	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.104X15	stal	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.104X20	stal	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.105X10	stal	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.105X15	stal	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.105X20	stal	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.204X10	stal	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.204X15	stal	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.204X20	stal	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.205X10	stal	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.205X15	stal	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.205X20	stal	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.205X25	stal	12,3	M5	20	15	18,5	6	25

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.206X10	stal	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.206X15	stal	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.206X20	stal	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.206X25	stal	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.305X10	stal	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.305X15	stal	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.305X20	stal	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.305X25	stal	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.306X10	stal	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.306X15	stal	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.306X20	stal	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.306X25	stal	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X15	stal	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.308X20	stal	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.308X25	stal	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X30	stal	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
K1126.1003X8	stal nierdzewna	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.1003X10	stal nierdzewna	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.1003X12	stal nierdzewna	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.1003X15	stal nierdzewna	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.1004X10	stal nierdzewna	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.1004X15	stal nierdzewna	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.1004X20	stal nierdzewna	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.1005X10	stal nierdzewna	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.1005X15	stal nierdzewna	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.1005X20	stal nierdzewna	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.2004X10	stal nierdzewna	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.2004X15	stal nierdzewna	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.2004X20	stal nierdzewna	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X10	stal nierdzewna	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.2005X15	stal nierdzewna	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.2005X20	stal nierdzewna	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X25	stal nierdzewna	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
K1126.2006X10	stal nierdzewna	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.2006X15	stal nierdzewna	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.2006X20	stal nierdzewna	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.2006X25	stal nierdzewna	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.3005X10	stal nierdzewna	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3005X15	stal nierdzewna	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3005X20	stal nierdzewna	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3005X25	stal nierdzewna	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3006X10	stal nierdzewna	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3006X15	stal nierdzewna	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3006X20	stal nierdzewna	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3006X25	stal nierdzewna	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X15	stal nierdzewna	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3008X20	stal nierdzewna	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3008X25	stal nierdzewna	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X30	stal nierdzewna	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30