


Podložky

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Ocel bryněrovaná.

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Podložky se používají společně se zápusťným šroubem DIN EN ISO 2009 nebo DIN EN ISO 10642 na čelní ploše konců hřídelů pro axiální upevnění a zajištění ovládacích kol a klik s drážkou pro zalícovanou pružinu.

Podložky lze používat u kol pro ruční ovládání K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.


Podložky z oceli lze používat jako protikus magnetů.

Odkaz na výkres:

D3 = pro zápusťný šroub ISO 2009 a ISO 10642

- 1) Zápusťný šroub ISO 2009 a ISO 10642
- 2) Podložka
- 3) Ovládací kolo
- 4) Hřídel

Výkresy



Přehled zboží

Podložky

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	D3	H	G
K0173.00310	80850-33-35150	3,2	10	6	2	M3

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	D3	H	G
K0173.00313	80850-33-35150	3,2	13	6	2	M3
K0173.00416	70 EPDM 253815	4,3	16	8,4	3	M4
K0173.00420	70 EPDM 253815	4,3	20	8,4	3	M4
K0173.00520	90x90	5,3	20	10	3,5	M5
K0173.00522	70 EPDM 253815	5,3	22	10	3,5	M5
K0173.00525	70 EPDM 253815	5,3	25	10	3,5	M5
K0173.00528	70 EPDM 253815	5,3	28	10	3,5	M5
K0173.00630	90x90	6,4	30	12	4	M6
K0173.00632	70 EPDM 253815	6,4	32	12	4	M6
K0173.00636	70 EPDM 253815	6,4	36	12	4	M6
K0173.00640	70 EPDM 253815	6,4	40	12	5	M6
K0173.00645	70 EPDM 253815	6,4	45	12	6	M6
K0173.00652	70 EPDM 253815	6,4	52	12	6	M6
K0173.10310	4násobný	3,2	10	6	2	M3
K0173.10313	4násobný	3,2	13	6	2	M3
K0173.10416	45°	4,3	16	8,4	3	M4
K0173.10420	45°	4,3	20	8,4	3	M4
K0173.10520	500	5,3	20	10	3,5	M5
K0173.10522	45°	5,3	22	10	3,5	M5
K0173.10525	45°	5,3	25	10	3,5	M5
K0173.10528	45°	5,3	28	10	3,5	M5
K0173.10630	500	6,4	30	12	4	M6
K0173.10632	45°	6,4	32	12	4	M6
K0173.10636	45°	6,4	36	12	4	M6
K0173.10640	45°	6,4	40	12	5	M6
K0173.10645	45°	6,4	45	12	6	M6
K0173.10652	45°	6,4	52	12	6	M6