

Uchwyty T stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis


Materiał:

Stal nierdzewna 1.4308.

Wersja:

polerowane elektrolitycznie lub piaskowane.

Rysunki



Przegląd artykułów

Uchwyty T, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Powierzchnia korpusu	A	B	D	D3	H	H1	T
K1203.55061	piaskowane	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55081	piaskowane	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65061	piaskowane	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65081	piaskowane	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65101	piaskowane	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75101	piaskowane	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75121	piaskowane	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
K1203.55062	polerowane elektrolitycznie	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55082	polerowane elektrolitycznie	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65062	polerowane elektrolitycznie	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65082	polerowane elektrolitycznie	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65102	polerowane elektrolitycznie	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75102	polerowane elektrolitycznie	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75122	polerowane elektrolitycznie	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

