


Изогнутый прихват с регулировкой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Основание - чугун с шаровидным графитом.
Прихват и натяжной болт, сталь закаленная.

Исполнение:


вороненная.

Указание:

Изогнутые прихваты с регулировкой – это универсальные, гибкие зажимы, состоящие из нескольких элементов и образующих прочный узел. Отсутствуют отдельные детали, которые следует регулировать для каждого конкретного зажима. Компактная конструкция позволяет выполнять зажим близко к заготовке, таким образом позволяет использовать практически всю площадь стола станка.

Изогнутый прихват с регулировкой

Чертежи



Обзор изделий

Изогнутый прихват с регулировкой

Изогнутый прихват с регулировкой

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Диапазон зажима	Ширина паза согласно DIN 650
K0004.10X12	1	0-35	12
K0004.10X14	1	0-35	14
K0004.10X16	1	0-35	16
K0004.10X18	1	0-35	18
K0004.20X12	2	25-85	12
K0004.20X14	2	25-85	14
K0004.20X16	2	25-85	16
K0004.20X18	2	25-85	18
K0004.30X12	3	80-137	12
K0004.30X14	3	80-137	14
K0004.30X16	3	80-137	16
K0004.30X18	3	80-137	18
K0004.40X12	4	125-224	12
K0004.40X14	4	125-224	14
K0004.40X16	4	125-224	16
K0004.40X18	4	125-224	18
K0004.50X12	5	160-300	12
K0004.50X14	5	160-300	14
K0004.50X16	5	160-300	16
K0004.50X18	5	160-300	18