

Napinacze suwakowe kompaktowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

ulepszona, czarna ocynkowana.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu elementu mocującego bez nakrętek rowków teowych DIN508 wytrzymałość na rozciąganie płyty ustalające musi wynosić co najmniej 900 N/mm². Nie czyścić sprężonym powietrzem.

Zastosowanie:

Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.

Zalety:


- Bezstopniowe mocowanie.
- Siły zacisku 12 kN / 16 kN.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Skala wysokości umożliwia szybkie ustawienie wstępne wysokości mocowania.
- Element dociskowy zamontowany w sposób nierozzerwalny.
- Niebrudzący się i nieprzyciągający wiórów.
- Dzięki łukowatemu ramieniu mocującemu zapewniony jest pionowe mocowanie bezpieczne w procesie ze zdefiniowanym momentem obrotowym.
- Napinacz suwakowy kompaktowy dzięki nowoczesnemu sprężystemu elementowi zatraskowemu może zostać połączony bez śrub z podwyższeniem K2228.

Wyposażenie:

Podwyższenia ze sprężystym elementem zatraskowym K2228.
Zestaw elementów dociskowych K2229.

Napinacze suwakowe kompaktowe

Rysunki



Przegląd artykułów

Napinacze suwakowe kompaktowe

Nr Zamówienia	A	A	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Szerokość rowka	SW	Siła zacisku kN	Moment dokręcania M1 Nm	Moment dokręcania M2 Nm
	min.	max.																		
K2227.1212	38,5	59,5	47,5	38,5	28	M12	56,5-118	0-100	3,5-103,5	92,5	81	107	1216	141,5-163		14	10	12	100	40
K2227.1612	22,8	40,2	47,5	38,5	28	M12	52-107	0-90	3,5-93,5	92,5	81	107	1216	126-143,5		14	10	16	100	40