

Опоры подвижные, форма К, с посадочным элементом, шар с лыской, с вставкой из твердого сплава

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из термически улучшенной стали, шар из шарикоподшипниковой стали 1.2067, вставка из твёрдого сплава.

Исполнение:

Корпус — закалённый и фосфатированный. Шар — закалённый.


Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	H	T	Ø шар	Посадочное отверстие	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0282.804	K	18	M4	12,7	17	4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.803	K	12	M3	7,9	11	3	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.805	K	28	M5	19,05	25	6	25	Ø 28 H7X13 min.	90*

Опоры подвижные, форма К, с посадочным элементом, шар с лыской, с вставкой из твердого сплава

Обзор изделий
