


Прихват регулируемый, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалены и оцинкованы.


Указание:

Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.

Принадлежности:

Удлинители опор K1204

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	D	E	H Диапазон зажима	H1	H2	H3	H4	L=длина	L1	L2	Ширина паза	Зажимное усилие, кН
K1165.113115	A	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	10-12-14	30
K1165.117150	A	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12-14-16-18	40
K1165.121187	A	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16-18-20-22	60
K1165.125235	A	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20-22-24-28	75
K1165.125285	A	73	30	25	17	0-100	35	56	35	24	285	62	51	20-22-24-28	75

