



Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом системный размер 50 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Оксидированный опорный корпус.

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:

5-осевые базовые модули UNILOCK с двойным зажимом можно адаптировать для столов станка с растровыми системами с отверстиями или столов с T-образными канавками, а также для растровых паллет.

Благодаря узкому исполнению базового модуля заготовки можно закреплять с шагом от 40 мм.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:


- зажимное усилие (M8) 15 000 Н
- зажимное усилие (M10) 25 000 Н

Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом системный размер 50 мм

Чертежи



Обзор изделий

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 50 мм

Номер заказа	D	H	SW	Усилие зажима кН	Момент затяжки макс. Нм
K1118.000750	50	75	4	10	10