



Зажимной эксцентрик**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненная.

Монтаж:


1. Вставить фиксирующий винт во втулку с буртиком и эксцентриковый зажим и прикрутить к базовой плите до упора.
2. Зажим обрабатываемой детали производится путем затягивания эксцентрикового зажима с помощью рожкового ключа.

Преимущества:

- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей

Указание на чертеже:

- 1) Фиксирующий винт
- 2) Втулка с буртиком
- 3) Эксцентриковый зажим



Обзор изделий

Зажимной эксцентрик

Номер заказа	D	D1	H	H1	H2	L	L1	SW	SW1	Зажимное усилие, кН	Ход S	Момент затяжки макс. Нм
K1694.08	24	M8	16	8	12	12	16,4	19	6	5,2	4,4	50
K1694.10	30	M10	20	10	15	15	20,5	24	8	8	5,5	75
K1694.12	34	M12	24	12	18	17	23,2	27	10	9,3	6,2	90