

Клинья для регулировки высоты

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Улучшенная сталь и высокопрочный чугун.

Исполнение:

закаленные и вороненые.

Поверхности клина с тонкой обработкой.

Указание:

Точная регулировка с помощью винта с накаткой или торцового ключа для внутренних шестигранников. За счет этого обеспечивается вертикальное движение без бокового смещения. Особенно подходит для разметки или обработки тяжелых деталей. Шарообразная насадка K1961-01 поставляется со всеми клиньями для регулировки высоты.

Н мин достигается путем демонтажа плиты основания.

Указание на чертеже:

1) Центрирующее отверстие для K1961

Обзор изделий

Клинья для регулировки высоты

Номер заказа	Диапазон зажима	B	B1	H	H1	H2	L	SW	Перемещение по высоте на один оборот шпинделя	F кН
K1945.50	55 - 68	63	40	55	68	7	63	13	0,86	40
K1945.100	100 - 125	115	60	100	125	20	125	24	1,16	100