


Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Фиксаторы позволяют быстро и просто соединять две отдельные плиты без ответной детали.

Материал:

Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус и нажимная кнопка без покрытия.

Указание:

Возможность монтажа для плит толщиной от 3 до 12 мм.

Используйте плиту основания из жесткого материала, например, из нержавеющей стали.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Вверните фиксатор в сопрягаемую плиту, чтобы резьба показалась с другой стороны.

Нажмите кнопку и вставьте фиксатор в предварительно обработанную плиту основания.


Поверните фиксатор в другом направлении, пока обе плиты не соединятся, затем зафиксируйте контргайкой.

Указание на чертеже:


- 1) Сопрягаемая плита
- 2) Плита основания

Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали


Чертежи



Крепежное отверстие в
сопрягаемой плите:



Крепежное отверстие в
плите основания:



Обзор изделий

Фиксаторы из нержавеющей стали

Номер заказа	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	M	SW	SW1	T	T1	Термостойкость	Крепежная сила Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Зажимное усилие Н
K1565.173	6,5	6,5	23	6,5	40	32	5,5	4	12,5	6,5	10,5	M12x1	10	19	3-8	3	≤180 °C	30	0,2	0,15	3
K1565.176	6,5	6,5	23	6,5	37	29	5,5	4	12,5	9,5	13,5	M12x1	10	19	3-8	6	≤180 °C	30	0,2	0,15	3
K1565.193	8,5	8,5	32	10	51	41,5	7	4	16,5	6,5	11	M16X1	14	24	3-12	3	≤180 °C	60	0,4	0,3	6
K1565.196	8,5	8,5	32	10	48	38,5	7	4	16,5	9,5	14	M16X1	14	24	3-12	6	≤180 °C	60	0,4	0,3	6

Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Обзор изделий
