

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основа, улучшенная сталь.
Зажимные кулачки: цементируемая сталь.


Исполнение:

Основа вороненая.
Зажимные кулачки, закаленные.

Указание:

Зажимные кулачки могут использоваться с обеих сторон. Гладкая сторона для обработанных заготовок, рифленая сторона для необработанных зажимных поверхностей. Для крепления силового зажима с подвижным зажимным кулачком на столе станка можно использовать два натяжных болта. В качестве крепежных болтов в зависимости от ширины паза подходят болты для Т-пазов K0698 и K0699. Они заказываются отдельно.

Чертежи



Обзор изделий

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский

Номер заказа	Подходящий для ширины паза	L	L1	L2	B	B1	H макс.	H мин.	H1	H2	S	S1	Зажимное усилие F (кН)	F1, кН	SW	Момент затяжки, Нм
K1826.13	12/14	128	82	19	40	14,4	33,5	28	20	25,4	8	3	8/15	1,2/2,2	13	20/40
K1826.19	12/14/16/18	177	113	29	65	19	60	50	30	40	12	6	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	16	20/40/45/60
K1826.26	20/22/24/28/30	224	135	29	75	26	73	60	36	40	12	7,5	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	18	85/85/95/95/110
K1826.38	32/36/42	256	152	34	90	38	91,5	74	46	40	12	10	50	7,5	21	160

