

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

полировка или матовая пескоструйная обработка.

Указание для заказа:

Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.

Монтаж:

С обратной стороны.

Принадлежности:

Посадочные шайбы K1823.

Шайба K0868.


Шайба K1150.

Болт с шестигранной головкой K0871.

Болт K1796.

Винт с цилиндрической головкой K0869.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки из нержавеющей стали, круглого сечения

Номер заказа	Поверхность корпуса	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1793.030031	полированный	30	5	M3	24	35	6	500

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1793.030041	полированный	30	8	M4	32	38	8	500
K1793.040031	полированный	40	5	M3	24	45	6	500
K1793.040041	полированный	40	8	M4	32	48	8	500
K1793.040051	полированный	40	10	M5	40	50	10	500
K1793.030033	с матовой пескоструйной обработкой	30	5	M3	24	35	6	500
K1793.030043	с матовой пескоструйной обработкой	30	8	M4	32	38	8	500
K1793.040033	с матовой пескоструйной обработкой	40	5	M3	24	45	6	500
K1793.040043	с матовой пескоструйной обработкой	40	8	M4	32	48	8	500
K1793.040053	с матовой пескоструйной обработкой	40	10	M5	40	50	10	500