

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С.

Упорные штифты Mini обеспечивают широкий спектр применения, особенно в небольших монтажных пространствах. Они представляют собой компактную и недорогую альтернативу широко известным стандартным конструкциям. Привинчиваемый фланец позволяет выполнять крепление к тонкостенным деталям винтами с потайной головкой.

Материал:

Привинчиваемый фланец из цинкового сплава.

Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Привинчиваемый фланец с синей пассивацией.

Стопорный штифт без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:

При наличии формы С грибковую ручку можно повернуть на 30°, чтобы удерживать стопорный штифт в выдвинутом положении.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Винты с потайной головкой K0708.


Указание на чертеже:

Форма А: без паза, без стопорной гайки

Форма С: с пазом, без стопорной гайки

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибовидной ручкой и привинчиваемым фланцем

Чертежи



Обзор изделий

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибовидной ручкой и привинчиваемым фланцем

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	Ход S	SW1	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2001.100404	A	чёрно-серый RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.100408	A	чёрно-серый RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.110505	A	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.110510	A	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.110606	A	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.110612	A	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.130808	A	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.130816	A	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.131010	A	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.131020	A	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.10040484	A	ярко-красный RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.10040884	A	ярко-красный RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.11050584	A	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.11051084	A	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.11060684	A	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.11061284	A	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.13080884	A	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.13081684	A	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.13101084	A	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.13102084	A	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.300404	C	чёрно-серый RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.300408	C	чёрно-серый RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.310505	C	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.310510	C	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.310606	C	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.310612	C	чёрно-серый RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.330808	C	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.330816	C	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.331010	C	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.331020	C	чёрно-серый RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.30040484	C	ярко-красный RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	Ход S	SW1	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2001.30040884	C	ярко-красный RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.31050584	C	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.31051084	C	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.31060684	C	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.31061284	C	ярко-красный RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.33080884	C	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.33081684	C	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.33101084	C	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.33102084	C	ярко-красный RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38