


Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, без крышки задвижки, без гайки, форма AP

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка: 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.


Позиционирующие втулки K1290.

Указание на чертеже:

Форма AP: без крышки задвижки, без гайки.

Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, без крышки задвижки, без гайки, форма AP

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2115.1940410	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.1940510	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.1940610	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.19404101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.19405101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.19406101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.1940512	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.1940612	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.1940812	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.19405121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.19406121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.19408121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.1940616	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.1940816	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.1941016	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.19406161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.19408161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.19410161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.1940820	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.1941020	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.1941220	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.19408201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.19410201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.19412201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60