


Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Болт и шар из нержавеющей стали.

Исполнение:


Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание:

Шарик с лыской позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шарик может поворачиваться на угол до 9°.

Удлиненное исполнение было разработано специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.

Чертежи



Обзор изделий

Шариковые упорные винты с лыской на шарике, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	D	D1	L	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0384.2046	B	M4	1,4	5,8	2,5	2	3,5
K0384.2048	B	M4	1,4	7,8	2,5	2	3,5
K0384.20410	B	M4	1,4	9,8	2,5	2	3,5
K0384.20412	B	M4	1,4	11,8	2,5	2	3,5
K0384.20416	B	M4	1,4	15,8	2,5	2	3,5
K0384.20420	B	M4	1,4	19,8	2,5	2	3,5

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарики, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0384.20425	B	M4	1,4	24,8	2,5	2	3,5
K0384.20430	B	M4	1,4	29,8	2,5	2	3,5
K0384.20435	B	M4	1,4	34,8	2,5	2	3,5
K0384.20440	B	M4	1,4	39,8	2,5	2	3,5
K0384.2058	B	M5	2	7,6	3	2,5	4,5
K0384.20510	B	M5	2	9,6	3	2,5	4,5
K0384.20512	B	M5	2	11,6	3	2,5	4,5
K0384.20516	B	M5	2	15,6	3	2,5	4,5
K0384.20520	B	M5	2	19,6	3	2,5	4,5
K0384.20525	B	M5	2	24,6	3	2,5	4,5
K0384.20530	B	M5	2	29,6	3	3,5	4,5
K0384.20535	B	M5	2	34,6	3	3,5	4,5
K0384.20540	B	M5	2	39,6	3	3,5	4,5
K0384.20550	B	M5	2	49,6	3	3,5	4,5
K0384.2068	B	M6	3	8,1	4	2	9
K0384.20610	B	M6	3	10,1	4	3	9
K0384.20612	B	M6	3	12,1	4	3	9
K0384.20616	B	M6	3	16,1	4	3	9
K0384.20620	B	M6	3	20,1	4	3	9
K0384.20625	B	M6	3	25,1	4	3	9
K0384.20630	B	M6	3	30,1	4	2	9
K0384.20635	B	M6	3	35,1	4	2	9
K0384.20640	B	M6	3	40,1	4	2	9
K0384.20650	B	M6	3	50,1	4	3	9
K0384.20660	B	M6	3	60,1	4	3	9
K0384.20680	B	M6	3	80,1	4	3	9
K0384.20810	B	M8	4,1	10,3	5,5	4	10
K0384.20812	B	M8	4,1	12,3	5,5	4	10
K0384.20816	B	M8	4,1	16,3	5,5	4	15
K0384.20820	B	M8	4,1	20,3	5,5	4	15
K0384.20825	B	M8	4,1	25,3	5,5	4	15
K0384.20830	B	M8	4,1	30,3	5,5	4	15
K0384.20835	B	M8	4,1	35,3	5,5	4	15
K0384.20840	B	M8	4,1	40,3	5,5	4	15
K0384.20850	B	M8	4,1	50,3	5,5	4	15
K0384.20860	B	M8	4,1	60,3	5,5	4	15
K0384.20880	B	M8	4,1	80,3	5,5	4	15
K0384.21012	B	M10	5,6	12,3	7	5	20
K0384.21016	B	M10	5,6	16,3	7	5	20
K0384.21020	B	M10	5,6	20,3	7	5	20
K0384.21025	B	M10	5,6	25,3	7	5	20
K0384.21030	B	M10	5,6	30,3	7	5	20
K0384.21035	B	M10	5,6	35,3	7	5	20
K0384.21040	B	M10	5,6	40,3	7	5	20
K0384.21050	B	M10	5,6	50,3	7	5	20
K0384.21060	B	M10	5,6	60,3	7	5	20
K0384.21216	B	M12	7	16,2	8,5	6	30
K0384.21220	B	M12	7	20,2	8,5	6	30
K0384.21225	B	M12	7	25,2	8,5	6	30
K0384.21230	B	M12	7	30,2	8,5	6	30
K0384.21235	B	M12	7	35,2	8,5	6	30
K0384.21240	B	M12	7	40,2	8,5	6	30
K0384.21250	B	M12	7	50,2	8,5	6	30
K0384.21260	B	M12	7	60,2	8,5	6	30
K0384.21620	B	M16	10,7	20	12	8	60
K0384.21625	B	M16	10,7	25	12	8	60
K0384.21630	B	M16	10,7	30	12	8	60
K0384.21635	B	M16	10,7	35	12	8	60
K0384.21640	B	M16	10,7	40	12	8	60
K0384.21650	B	M16	10,7	50	12	8	60
K0384.21660	B	M16	10,7	60	12	8	60

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь

Обзор изделий
