

Боковой зажим из стали с зажимным наконечником

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
вороненная.


Указание:
Механический боковой зажим без эффекта стягивания может использоваться как зажимной элемент и как регулируемый упор.

Крепежные болты ISO 4014 (10.9) и гайки для Т-пазов DIN 508 входят в комплект поставки.

Преимущества:

- компактная конструкция
- возможность применения в горизонтальном и вертикальном положении
- сменный нажимной болт

Чертежи



Обзор изделий

Боковой зажим из стали с зажимным наконечником

Обзор изделий

Боковой зажим из стали с зажимным наконечником

Номер заказа	Размер	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	Ход S	L	L1 мин.	L1 макс.	L2 мин.	L2 макс.	L3	L4	L5	F кН	Ширина паза	SW	Момент затяжки M1 Нм	Момент затяжки M2 Нм
K2117.14	14	40	24	20	M10	M10	M6	50	25,5	4	85	122,5	126,5	40,5	44,5	16	26	25	14	12	17	67	45
K2117.20	20	47,5	27	20	M12	M12	M6	56	27,5	6	98	139	146	43,7	50,4	18,2	30	25	20	14	19	83	60
K2117.30	30	67	36	20	M16	M16	M6	71,5	34	10	134	189,5	199,5	60,5	70,5	26,5	36	32	30	18	24	205	125