

# Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Конструкция из нержавеющей стали A1:

Резьбовая втулка 1.4305.

Прижимная пружина 1.4310.

Керамический шарик  $\text{Si}_3\text{N}_4$

Конструкция из нержавеющей стали A4:

Резьбовая втулка 1.4404.

Прижимная пружина 1.4401.

Керамический шарик  $\text{Si}_3\text{N}_4$ .

### Исполнение:



Без покрытия.

### Указание:

Нитрид кремния  $\text{Si}_3\text{N}_4$  как материал отличается сочетанием уникальных свойств. К примеру, это соединение имеет высокую жесткость и прочность, отличную износостойкость и хорошую химическую устойчивость.

Используемые материалы обеспечивают широкий спектр применения. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать пружинные фиксаторы из нержавеющей стали A4.

## Чертежи



$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

## Обзор изделий

# Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь

# Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь

## Обзор изделий

| Номер заказа | Вид стали | D   | D1  | H   | L  | N   | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Профиль поводка |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| K0609.03     | 1.4305    | M3  | 1,5 | 0,4 | 7  | 0,4 | 1,5                              | 3                               | Паз             |
| K0609.031    | 1.4404    | M3  | 1,5 | 0,4 | 7  | 0,4 | 1,5                              | 3                               | Паз             |
| K0609.04     | 1.4305    | M4  | 2,5 | 0,8 | 9  | 0,6 | 4                                | 10                              | Паз             |
| K0609.041    | 1.4404    | M4  | 2,5 | 0,8 | 9  | 0,6 | 4                                | 10                              | Паз             |
| K0609.05     | 1.4305    | M5  | 3   | 0,9 | 12 | 0,8 | 6                                | 11                              | Паз             |
| K0609.051    | 1.4404    | M5  | 3   | 0,9 | 12 | 0,8 | 6                                | 11                              | Паз             |
| K0609.06     | 1.4305    | M6  | 3,5 | 1   | 14 | 1   | 9                                | 13                              | Паз             |
| K0609.061    | 1.4404    | M6  | 3,5 | 1   | 14 | 1   | 9                                | 13                              | Паз             |
| K0609.08     | 1.4305    | M8  | 5   | 1,5 | 16 | 1,2 | 15                               | 30                              | Паз             |
| K0609.081    | 1.4404    | M8  | 5   | 1,5 | 16 | 1,2 | 15                               | 30                              | Паз             |
| K0609.10     | 1.4305    | M10 | 6   | 2   | 19 | 1,6 | 20                               | 35                              | Паз             |
| K0609.101    | 1.4404    | M10 | 6   | 2   | 19 | 1,6 | 20                               | 35                              | Паз             |
| K0609.12     | 1.4305    | M12 | 8   | 2,5 | 22 | 2   | 30                               | 55                              | Паз             |
| K0609.121    | 1.4404    | M12 | 8   | 2,5 | 22 | 2   | 30                               | 55                              | Паз             |
| K0609.16     | 1.4305    | M16 | 10  | 3,5 | 24 | 2,5 | 65                               | 125                             | Паз             |
| K0609.161    | 1.4404    | M16 | 10  | 3,5 | 24 | 2,5 | 65                               | 125                             | Паз             |