

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Качающийся рычаг, пластмасса.

Указание:

Качающийся рычаг из пластмассы — инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Крепежные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 105 и 130 мм.

Качающийся рычаг можно комбинировать с другими продуктами для оснащения электрошкафов для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

Профильный полуцилиндр для качающегося рычага (K2270) необходимо заказывать отдельно.

Монтаж:

Расстояние между крепежными отверстиями: 105 или 130 мм.

Принадлежности:

K2270 — профильный полуцилиндр для качающегося рычага.

K1114 — выступ для шпингалетов, сталь.

K2244 — выступ для шпингалетов, сталь.

K2271 — адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.

K2273 — втулка для язычков, цинк.

K2274 — круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.

K2275 — направляющие, пластмасса, для круглой штанги.

K2277 — насадка, цинк, для круглой штанги.


K2276 — упоры, пластмасса, для круглой штанги.

Указание на чертеже:

1) Посадочные отверстия

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
K2268.105	A	-	50	21	46	22,5	33,1	18	27,7	20	164	105	105