

## Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Качающийся рычаг, пластмасса.

#### Указание:

Качающийся рычаг из пластмассы – инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Крепежные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 105 и 130 мм.

Качающийся рычаг можно комбинировать с другими продуктами для оснащения электрошкафов для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

Профильный полуцилиндр для качающегося рычага (05601/K2270) необходимо заказывать отдельно.

#### Монтаж:

Расстояние между крепежными отверстиями: 105 или 130 мм.

#### Принадлежности:

K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага.

K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.

K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.

K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.

K2273 – втулка для язычков, цинк.

K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.

K2275 – направляющие, пластмасса, для круглой штанги.


K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.

K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.

#### Указание на чертеже:

Посадочные отверстия

### Чертежи



### Обзор изделий

## Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

## Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы                              | B  | B1 | D  | D1   | D2   | H    | H1 | H2   | H3 | L   | L1  | L2  |
|--------------|-------|----------------------------------------|----|----|----|------|------|------|----|------|----|-----|-----|-----|
| K2268.105    | A     | без пластиковой крышки, без контргайки | 50 | 21 | 46 | 22,5 | -    | 33,1 | 18 | 27,7 | 20 | 164 | 105 | 105 |
| K2268.130    | B     | крупный                                | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 10,5 | 20   | -  | -    | 20 | 191 | 130 | 130 |