

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма А:

Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма В:

При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма С:

Фиксация в открытом и закрытом положениях.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:

Фиксация в закрытом положении.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма Е:

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма С**Описание товара/фотография продукта**

Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Диапазон температур:

Форма А:

от +10 °C до +40 °C.

Форма В:

от -20 °C до +70 °C.

Форма С:

от -20 °C до +70 °C.

Форма D:

от -20 °C до +70 °C.

Преимущества:

Мягкое закрывание

Механизм Push-to-Open

Автоматическое втягивание

Фиксация в открытом и закрытом положениях

Фронтальный быстросъемный механизм

Принадлежности:

Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393

Указание на чертеже:

Форма В:

1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма С:

1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется

2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:

1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199

и K2381.40250 отсутствует

2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650


и K2381.40700 имеется

3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:

1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует

Чертежи



Номер заказа	Форма	Тип формы	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2381.30250	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	41	47	1 шт. = 1 пара
K2381.30300	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	42	48	1 шт. = 1 пара
K2381.30350	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	43	49	1 шт. = 1 пара
K2381.30400	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	44	50	1 шт. = 1 пара
K2381.30450	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.30500	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.30550	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.30600	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.30650	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	44	49	1 шт. = 1 пара
K2381.30700	С	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	43	48	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Ход S	L	Принадлежности KIPP
K2381.30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250	-
K2381.30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	K2393.0497
K2381.30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-