

# Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L, mit Außengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

## MD



### Beschreibung

#### Produktbeschreibung:

Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.

Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm<sup>3</sup> (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.

#### Werkstoff:

Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.

Stahlteile Edelstahl 1.4404.

#### Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.

Stahlteile Edelstahl blank.

#### Hinweis:

Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.

#### Anwendung:

- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie

#### Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C.


#### Vorteile:

metall-detektierbar.

Detektionsvolumen  $\geq 0,027 \text{ cm}^3$ .

Lebensmittelkonforme Werkstoffe.

**Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse,  
Form L, mit Außengewinde**  
Zeichnungen



**Artikelübersicht**

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K0153.14506X20	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	20
K0153.14508X20	L	M8	40	13,5	25	13	10	20
K0153.14508X30	L	M8	40	13,5	25	13	10	30
K0153.14510X30	L	M10	50	19	50	32	12	30
K0153.14510X40	L	M10	50	19	50	32	12	40