


## Federhülsen, Form A

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.

Druckfeder Edelstahl 1.4310.

#### Ausführung:


Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.

Druckfeder blank.

#### Hinweis:

Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	D1	L	L2	L bei F1	L bei F2	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Federsteifigkeit N/mm
K1277.112216	Stahl	A	2,2	16	7,8	12	10,5	2,2	3	0,53
K1277.112608	Stahl	A	2,6	8	3,8	6,5	5,2	1,1	2	0,7
K1277.113012	Stahl	A	3	12	6	9	8,7	6,2	6,8	2
K1277.113016	Stahl	A	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6
K1277.113412	Stahl	A	3,4	12	6	9	7,8	5	7	1,69
K1277.113415	Stahl	A	3,4	15	7,3	12	8,2	5,9	13,3	1,95
K1277.114014	Stahl	A	4	14	8	12	9	5	12,3	2,45
K1277.115016	Stahl	A	5	16	8	13	10,4	8	15	2,7
K1277.123016	Edelstahl	A	3	16	8	13	10,6	4,8	8,6	1,6