

Spannkralle rund

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.

Hinweis:

Die Spannkralen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkralen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.


- Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
- Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
- Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Mit den Spannkralen erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Maschinenspannstocks. Durch den Einsatz der Spannkralen können problemlos runde, konturige und übergroße Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.

Zeichnungshinweis:

- 1) Werkstück
- 2) Spannbacke

Zeichnungen



Artikelübersicht

Spannkralle rund

Bestellnummer	Ausführung
K1957.0919	Spannkralle