

Aufspannbolzen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aufspannbolzen Stahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Spannring Messing.


Ausführung:

Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannschraube brüniert.
Spannring blank.

Hinweis:

Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Aufspannbolzen

Bestellnummer	H	Spannbereich
K1232.050	50	8-40

Aufspannbolzen

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Spannbereich
K1232.100	100	8-40

Spannschrauben

Bestellnummer	Spannbereich
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87