



Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Ejemplos de aplicación:



Descripción

Material:

Cuerpo base de aluminio.

Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.

Versión:

Cuerpo base negro anodizado.

Indicación:

Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.

Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.

El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.

F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

A petición:


Interruptor de proximidad.

Accesorios:

- Brazo de sujeción K1816
- Adaptador K1817


Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Planos



Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Planos



Nuestros productos

Dispositivos neumáticos de sujeción pivotante

Referencia	Versión 2	Forma	Tamaño	A	A1	A2	A3	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1121	con giro a la derecha	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.1161	con giro a la derecha	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.2121	con giro a la izquierda	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.2161	con giro a la izquierda	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.1201	con giro a la derecha	B	20	48	8	13	36	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
K1815.2201	con giro a la izquierda	B	20	48	8	13	36	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
K1815.1251	con giro a la derecha	C	25	50	7,5	15	40	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.1321	con giro a la derecha	C	32	60	12,5	20	45	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.1401	con giro a la derecha	C	40	70	15,5	24,5	52	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.1501	con giro a la derecha	C	50	80	21,5	31	66	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.1631	con giro a la derecha	C	63	90	27,5	37,5	80	30	80	20	M10	10,5	M12	G1/8	10,5
K1815.2251	con giro a la izquierda	C	25	50	7,5	15	40	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.2321	con giro a la izquierda	C	32	60	12,5	20	45	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.2401	con giro a la izquierda	C	40	70	15,5	24,5	52	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.2501	con giro a la izquierda	C	50	80	21,5	31	66	25	65	15	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.2631	con giro a la izquierda	C	63	90	27,5	37,5	80	30	80	15	M10	10,5	M12	G1/8	10,5

Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Nuestros productos

Referencia	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Carrera S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30
K1815.1161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60
K1815.2121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30
K1815.2161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60
K1815.1201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80
K1815.2201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80
K1815.1251	83	125	78	17	44,5	32	-	27	55	15	12	5	20	170
K1815.1321	96	145	90	22	50	43	-	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.1401	96	145	90	20	52	40	-	31	70	16	15	8	25	450
K1815.1501	106	162	100	25	53,5	45	-	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.1631	106	162	100	28	53,5	36	-	30	100	15	15	8,5	30	1100
K1815.2251	83	125	78	17	44,5	32	-	27	55	15	12	5	20	170
K1815.2321	96	145	90	22	50	43	-	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.2401	96	145	90	20	52	40	-	31	70	16	15	8	25	450
K1815.2501	106	162	100	25	53,5	45	-	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.2631	106	162	100	28	53,5	36	-	30	100	15	15	8,5	30	1100