

Spine cilindriche ISO 2338

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.

Versione:


Acciaio lucido.

Acciaio inox lucido.

Nota:

Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.

Disegni



Sintesi articoli

Spine cilindriche ISO 2338

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.010X003	acciaio	1	3	0,2
K2013.010X004	acciaio	1	4	0,2
K2013.010X005	acciaio	1	5	0,2
K2013.010X006	acciaio	1	6	0,2
K2013.010X008	acciaio	1	8	0,2
K2013.010X010	acciaio	1	10	0,2
K2013.010X012	acciaio	1	12	0,2
K2013.015X003	acciaio	1,5	3	0,3
K2013.015X004	acciaio	1,5	4	0,3
K2013.015X005	acciaio	1,5	5	0,3
K2013.015X006	acciaio	1,5	6	0,3
K2013.015X008	acciaio	1,5	8	0,3
K2013.015X010	acciaio	1,5	10	0,3
K2013.015X012	acciaio	1,5	12	0,3
K2013.015X014	acciaio	1,5	14	0,3
K2013.015X016	acciaio	1,5	16	0,3
K2013.015X018	acciaio	1,5	18	0,3
K2013.015X020	acciaio	1,5	20	0,3
K2013.020X004	acciaio	2	4	0,35
K2013.020X005	acciaio	2	5	0,35
K2013.020X006	acciaio	2	6	0,35
K2013.020X008	acciaio	2	8	0,35
K2013.020X010	acciaio	2	10	0,35
K2013.020X012	acciaio	2	12	0,35
K2013.020X014	acciaio	2	14	0,35
K2013.020X016	acciaio	2	16	0,35
K2013.020X018	acciaio	2	18	0,35
K2013.020X020	acciaio	2	20	0,35
K2013.020X024	acciaio	2	24	0,35
K2013.020X028	acciaio	2	28	0,35
K2013.020X030	acciaio	2	30	0,35

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.025X006	acciaio	2,5	6	0,4
K2013.025X008	acciaio	2,5	8	0,4
K2013.025X010	acciaio	2,5	10	0,4
K2013.025X012	acciaio	2,5	12	0,4
K2013.025X014	acciaio	2,5	14	0,4
K2013.025X016	acciaio	2,5	16	0,4
K2013.025X018	acciaio	2,5	18	0,4
K2013.025X020	acciaio	2,5	20	0,4
K2013.025X024	acciaio	2,5	24	0,4
K2013.025X028	acciaio	2,5	28	0,4
K2013.025X032	acciaio	2,5	32	0,4
K2013.030X005	acciaio	3	5	0,5
K2013.030X006	acciaio	3	6	0,5
K2013.030X008	acciaio	3	8	0,5
K2013.030X010	acciaio	3	10	0,5
K2013.030X012	acciaio	3	12	0,5
K2013.030X014	acciaio	3	14	0,5
K2013.030X016	acciaio	3	16	0,5
K2013.030X018	acciaio	3	18	0,5
K2013.030X020	acciaio	3	20	0,5
K2013.030X024	acciaio	3	24	0,5
K2013.030X028	acciaio	3	28	0,5
K2013.030X030	acciaio	3	30	0,5
K2013.030X032	acciaio	3	32	0,5
K2013.030X036	acciaio	3	36	0,5
K2013.030X040	acciaio	3	40	0,5
K2013.030X045	acciaio	3	45	0,5
K2013.030X050	acciaio	3	50	0,5
K2013.040X005	acciaio	4	5	0,63
K2013.040X006	acciaio	4	6	0,63
K2013.040X008	acciaio	4	8	0,63
K2013.040X010	acciaio	4	10	0,63
K2013.040X012	acciaio	4	12	0,63
K2013.040X014	acciaio	4	14	0,63
K2013.040X016	acciaio	4	16	0,63
K2013.040X018	acciaio	4	18	0,63
K2013.040X020	acciaio	4	20	0,63
K2013.040X024	acciaio	4	24	0,63
K2013.040X028	acciaio	4	28	0,63
K2013.040X030	acciaio	4	30	0,63
K2013.040X032	acciaio	4	32	0,63
K2013.040X036	acciaio	4	36	0,63
K2013.040X040	acciaio	4	40	0,63
K2013.040X045	acciaio	4	45	0,63
K2013.040X050	acciaio	4	50	0,63
K2013.050X005	acciaio	5	5	0,8
K2013.050X006	acciaio	5	6	0,8
K2013.050X008	acciaio	5	8	0,8
K2013.050X010	acciaio	5	10	0,8
K2013.050X012	acciaio	5	12	0,8
K2013.050X014	acciaio	5	14	0,8
K2013.050X016	acciaio	5	16	0,8
K2013.050X018	acciaio	5	18	0,8
K2013.050X020	acciaio	5	20	0,8
K2013.050X022	acciaio	5	22	0,8
K2013.050X024	acciaio	5	24	0,8
K2013.050X028	acciaio	5	28	0,8
K2013.050X030	acciaio	5	30	0,8
K2013.050X032	acciaio	5	32	0,8
K2013.050X036	acciaio	5	36	0,8
K2013.050X040	acciaio	5	40	0,8
K2013.050X045	acciaio	5	45	0,8

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.050X050	acciaio	5	50	0,8
K2013.050X055	acciaio	5	55	0,8
K2013.050X060	acciaio	5	60	0,8
K2013.060X006	acciaio	6	6	1,2
K2013.060X008	acciaio	6	8	1,2
K2013.060X010	acciaio	6	10	1,2
K2013.060X012	acciaio	6	12	1,2
K2013.060X014	acciaio	6	14	1,2
K2013.060X016	acciaio	6	16	1,2
K2013.060X018	acciaio	6	18	1,2
K2013.060X020	acciaio	6	20	1,2
K2013.060X022	acciaio	6	22	1,2
K2013.060X024	acciaio	6	24	1,2
K2013.060X028	acciaio	6	28	1,2
K2013.060X030	acciaio	6	30	1,2
K2013.060X032	acciaio	6	32	1,2
K2013.060X036	acciaio	6	36	1,2
K2013.060X040	acciaio	6	40	1,2
K2013.060X045	acciaio	6	45	1,2
K2013.060X050	acciaio	6	50	1,2
K2013.060X060	acciaio	6	60	1,2
K2013.060X070	acciaio	6	70	1,2
K2013.060X080	acciaio	6	80	1,2
K2013.060X090	acciaio	6	90	1,2
K2013.060X100	acciaio	6	100	1,2
K2013.080X008	acciaio	8	8	1,6
K2013.080X010	acciaio	8	10	1,6
K2013.080X012	acciaio	8	12	1,6
K2013.080X014	acciaio	8	14	1,6
K2013.080X016	acciaio	8	16	1,6
K2013.080X018	acciaio	8	18	1,6
K2013.080X020	acciaio	8	20	1,6
K2013.080X022	acciaio	8	22	1,6
K2013.080X024	acciaio	8	24	1,6
K2013.080X026	acciaio	8	26	1,6
K2013.080X028	acciaio	8	28	1,6
K2013.080X030	acciaio	8	30	1,6
K2013.080X032	acciaio	8	32	1,6
K2013.080X036	acciaio	8	36	1,6
K2013.080X040	acciaio	8	40	1,6
K2013.080X045	acciaio	8	45	1,6
K2013.080X050	acciaio	8	50	1,6
K2013.080X055	acciaio	8	55	1,6
K2013.080X060	acciaio	8	60	1,6
K2013.080X070	acciaio	8	70	1,6
K2013.080X080	acciaio	8	80	1,6
K2013.080X090	acciaio	8	90	1,6
K2013.080X100	acciaio	8	100	1,6
K2013.100X010	acciaio	10	10	2
K2013.100X012	acciaio	10	12	2
K2013.100X014	acciaio	10	14	2
K2013.100X016	acciaio	10	16	2
K2013.100X018	acciaio	10	18	2
K2013.100X020	acciaio	10	20	2
K2013.100X024	acciaio	10	24	2
K2013.100X028	acciaio	10	28	2
K2013.100X030	acciaio	10	30	2
K2013.100X032	acciaio	10	32	2
K2013.100X036	acciaio	10	36	2
K2013.100X040	acciaio	10	40	2
K2013.100X045	acciaio	10	45	2
K2013.100X050	acciaio	10	50	2

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.100X055	acciaio	10	55	2
K2013.100X060	acciaio	10	60	2
K2013.100X065	acciaio	10	65	2
K2013.100X070	acciaio	10	70	2
K2013.100X080	acciaio	10	80	2
K2013.100X090	acciaio	10	90	2
K2013.100X100	acciaio	10	100	2
K2013.120X012	acciaio	12	12	2,5
K2013.120X014	acciaio	12	14	2,5
K2013.120X016	acciaio	12	16	2,5
K2013.120X018	acciaio	12	18	2,5
K2013.120X020	acciaio	12	20	2,5
K2013.120X024	acciaio	12	24	2,5
K2013.120X028	acciaio	12	28	2,5
K2013.120X030	acciaio	12	30	2,5
K2013.120X032	acciaio	12	32	2,5
K2013.120X036	acciaio	12	36	2,5
K2013.120X040	acciaio	12	40	2,5
K2013.120X045	acciaio	12	45	2,5
K2013.120X050	acciaio	12	50	2,5
K2013.120X055	acciaio	12	55	2,5
K2013.120X060	acciaio	12	60	2,5
K2013.120X070	acciaio	12	70	2,5
K2013.120X080	acciaio	12	80	2,5
K2013.120X090	acciaio	12	90	2,5
K2013.120X100	acciaio	12	100	2,5
K2013.160X020	acciaio	16	20	3
K2013.160X024	acciaio	16	24	3
K2013.160X028	acciaio	16	28	3
K2013.160X030	acciaio	16	30	3
K2013.160X032	acciaio	16	32	3
K2013.160X036	acciaio	16	36	3
K2013.160X040	acciaio	16	40	3
K2013.160X045	acciaio	16	45	3
K2013.160X050	acciaio	16	50	3
K2013.160X055	acciaio	16	55	3
K2013.160X060	acciaio	16	60	3
K2013.160X070	acciaio	16	70	3
K2013.160X080	acciaio	16	80	3
K2013.160X090	acciaio	16	90	3
K2013.160X100	acciaio	16	100	3
K2013.160X120	acciaio	16	120	3
K2013.200X024	acciaio	20	24	3,5
K2013.200X028	acciaio	20	28	3,5
K2013.200X030	acciaio	20	30	3,5
K2013.200X032	acciaio	20	32	3,5
K2013.200X036	acciaio	20	36	3,5
K2013.200X040	acciaio	20	40	3,5
K2013.200X045	acciaio	20	45	3,5
K2013.200X050	acciaio	20	50	3,5
K2013.200X055	acciaio	20	55	3,5
K2013.200X060	acciaio	20	60	3,5
K2013.200X070	acciaio	20	70	3,5
K2013.200X080	acciaio	20	80	3,5
K2013.200X100	acciaio	20	100	3,5
K2013.200X120	acciaio	20	120	3,5
K2013.250X040	acciaio	25	40	4
K2013.250X045	acciaio	25	45	4
K2013.250X050	acciaio	25	50	4
K2013.250X055	acciaio	25	55	4
K2013.250X060	acciaio	25	60	4
K2013.250X070	acciaio	25	70	4

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.250X080	acciaio	25	80	4
K2013.250X090	acciaio	25	90	4
K2013.250X100	acciaio	25	100	4
K2013.250X120	acciaio	25	120	4
K2013.300X040	acciaio	30	40	5
K2013.300X045	acciaio	30	45	5
K2013.300X050	acciaio	30	50	5
K2013.300X055	acciaio	30	55	5
K2013.300X060	acciaio	30	60	5
K2013.300X070	acciaio	30	70	5
K2013.300X080	acciaio	30	80	5
K2013.300X090	acciaio	30	90	5
K2013.300X100	acciaio	30	100	5
K2013.300X120	acciaio	30	120	5
K2013.1010X003	acciaio inox	1	3	0,2
K2013.1010X004	acciaio inox	1	4	0,2
K2013.1010X005	acciaio inox	1	5	0,2
K2013.1010X006	acciaio inox	1	6	0,2
K2013.1010X008	acciaio inox	1	8	0,2
K2013.1010X010	acciaio inox	1	10	0,2
K2013.1010X012	acciaio inox	1	12	0,2
K2013.1015X003	acciaio inox	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	acciaio inox	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	acciaio inox	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	acciaio inox	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	acciaio inox	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	acciaio inox	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	acciaio inox	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	acciaio inox	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	acciaio inox	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	acciaio inox	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	acciaio inox	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	acciaio inox	2	4	0,35
K2013.1020X005	acciaio inox	2	5	0,35
K2013.1020X006	acciaio inox	2	6	0,35
K2013.1020X008	acciaio inox	2	8	0,35
K2013.1020X010	acciaio inox	2	10	0,35
K2013.1020X012	acciaio inox	2	12	0,35
K2013.1020X014	acciaio inox	2	14	0,35
K2013.1020X016	acciaio inox	2	16	0,35
K2013.1020X018	acciaio inox	2	18	0,35
K2013.1020X020	acciaio inox	2	20	0,35
K2013.1025X006	acciaio inox	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	acciaio inox	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	acciaio inox	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	acciaio inox	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	acciaio inox	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	acciaio inox	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	acciaio inox	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	acciaio inox	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	acciaio inox	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	acciaio inox	3	5	0,5
K2013.1030X006	acciaio inox	3	6	0,5
K2013.1030X008	acciaio inox	3	8	0,5
K2013.1030X010	acciaio inox	3	10	0,5
K2013.1030X012	acciaio inox	3	12	0,5
K2013.1030X014	acciaio inox	3	14	0,5
K2013.1030X016	acciaio inox	3	16	0,5
K2013.1030X018	acciaio inox	3	18	0,5
K2013.1030X020	acciaio inox	3	20	0,5
K2013.1030X024	acciaio inox	3	24	0,5
K2013.1030X028	acciaio inox	3	28	0,5

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.1030X030	acciaio inox	3	30	0,5
K2013.1030X032	acciaio inox	3	32	0,5
K2013.1030X040	acciaio inox	3	40	0,5
K2013.1030X045	acciaio inox	3	45	0,5
K2013.1030X050	acciaio inox	3	50	0,5
K2013.1030X060	acciaio inox	3	60	0,5
K2013.1040X005	acciaio inox	4	5	0,63
K2013.1040X006	acciaio inox	4	6	0,63
K2013.1040X008	acciaio inox	4	8	0,63
K2013.1040X010	acciaio inox	4	10	0,63
K2013.1040X012	acciaio inox	4	12	0,63
K2013.1040X014	acciaio inox	4	14	0,63
K2013.1040X016	acciaio inox	4	16	0,63
K2013.1040X018	acciaio inox	4	18	0,63
K2013.1040X020	acciaio inox	4	20	0,63
K2013.1040X024	acciaio inox	4	24	0,63
K2013.1040X026	acciaio inox	4	26	0,63
K2013.1040X028	acciaio inox	4	28	0,63
K2013.1040X032	acciaio inox	4	32	0,63
K2013.1040X036	acciaio inox	4	36	0,63
K2013.1040X040	acciaio inox	4	40	0,63
K2013.1040X050	acciaio inox	4	50	0,63
K2013.1040X060	acciaio inox	4	60	0,63
K2013.1050X005	acciaio inox	5	5	0,8
K2013.1050X006	acciaio inox	5	6	0,8
K2013.1050X008	acciaio inox	5	8	0,8
K2013.1050X010	acciaio inox	5	10	0,8
K2013.1050X012	acciaio inox	5	12	0,8
K2013.1050X014	acciaio inox	5	14	0,8
K2013.1050X016	acciaio inox	5	16	0,8
K2013.1050X018	acciaio inox	5	18	0,8
K2013.1050X020	acciaio inox	5	20	0,8
K2013.1050X024	acciaio inox	5	24	0,8
K2013.1050X028	acciaio inox	5	28	0,8
K2013.1050X030	acciaio inox	5	30	0,8
K2013.1050X032	acciaio inox	5	32	0,8
K2013.1050X036	acciaio inox	5	36	0,8
K2013.1050X040	acciaio inox	5	40	0,8
K2013.1050X045	acciaio inox	5	45	0,8
K2013.1050X050	acciaio inox	5	50	0,8
K2013.1060X006	acciaio inox	6	6	1,2
K2013.1060X008	acciaio inox	6	8	1,2
K2013.1060X010	acciaio inox	6	10	1,2
K2013.1060X012	acciaio inox	6	12	1,2
K2013.1060X014	acciaio inox	6	14	1,2
K2013.1060X016	acciaio inox	6	16	1,2
K2013.1060X018	acciaio inox	6	18	1,2
K2013.1060X020	acciaio inox	6	20	1,2
K2013.1060X024	acciaio inox	6	24	1,2
K2013.1060X028	acciaio inox	6	28	1,2
K2013.1060X030	acciaio inox	6	30	1,2
K2013.1060X032	acciaio inox	6	32	1,2
K2013.1060X036	acciaio inox	6	36	1,2
K2013.1060X040	acciaio inox	6	40	1,2
K2013.1060X045	acciaio inox	6	45	1,2
K2013.1060X050	acciaio inox	6	50	1,2
K2013.1060X055	acciaio inox	6	55	1,2
K2013.1060X060	acciaio inox	6	60	1,2
K2013.1080X010	acciaio inox	8	10	1,6
K2013.1080X012	acciaio inox	8	12	1,6
K2013.1080X014	acciaio inox	8	14	1,6
K2013.1080X016	acciaio inox	8	16	1,6

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.1080X018	acciaio inox	8	18	1,6
K2013.1080X020	acciaio inox	8	20	1,6
K2013.1080X022	acciaio inox	8	22	1,6
K2013.1080X024	acciaio inox	8	24	1,6
K2013.1080X028	acciaio inox	8	28	1,6
K2013.1080X030	acciaio inox	8	30	1,6
K2013.1080X032	acciaio inox	8	32	1,6
K2013.1080X036	acciaio inox	8	36	1,6
K2013.1080X040	acciaio inox	8	40	1,6
K2013.1080X045	acciaio inox	8	45	1,6
K2013.1080X050	acciaio inox	8	50	1,6
K2013.1080X055	acciaio inox	8	55	1,6
K2013.1080X060	acciaio inox	8	60	1,6
K2013.1080X070	acciaio inox	8	70	1,6
K2013.1080X080	acciaio inox	8	80	1,6
K2013.1080X090	acciaio inox	8	90	1,6
K2013.1100X010	acciaio inox	10	10	2
K2013.1100X012	acciaio inox	10	12	2
K2013.1100X014	acciaio inox	10	14	2
K2013.1100X016	acciaio inox	10	16	2
K2013.1100X018	acciaio inox	10	18	2
K2013.1100X020	acciaio inox	10	20	2
K2013.1100X024	acciaio inox	10	24	2
K2013.1100X028	acciaio inox	10	28	2
K2013.1100X032	acciaio inox	10	32	2
K2013.1100X036	acciaio inox	10	36	2
K2013.1100X040	acciaio inox	10	40	2
K2013.1100X045	acciaio inox	10	45	2
K2013.1100X050	acciaio inox	10	50	2
K2013.1100X055	acciaio inox	10	55	2
K2013.1100X060	acciaio inox	10	60	2
K2013.1100X070	acciaio inox	10	70	2
K2013.1100X080	acciaio inox	10	80	2
K2013.1100X090	acciaio inox	10	90	2
K2013.1100X100	acciaio inox	10	100	2
K2013.1120X016	acciaio inox	12	16	2,5
K2013.1120X018	acciaio inox	12	18	2,5
K2013.1120X020	acciaio inox	12	20	2,5
K2013.1120X024	acciaio inox	12	24	2,5
K2013.1120X030	acciaio inox	12	30	2,5
K2013.1120X032	acciaio inox	12	32	2,5
K2013.1120X040	acciaio inox	12	40	2,5
K2013.1120X045	acciaio inox	12	45	2,5
K2013.1120X050	acciaio inox	12	50	2,5
K2013.1120X055	acciaio inox	12	55	2,5
K2013.1120X060	acciaio inox	12	60	2,5
K2013.1120X070	acciaio inox	12	70	2,5
K2013.1120X080	acciaio inox	12	80	2,5
K2013.1120X090	acciaio inox	12	90	2,5
K2013.1120X100	acciaio inox	12	100	2,5
K2013.1160X020	acciaio inox	16	20	3
K2013.1160X024	acciaio inox	16	24	3
K2013.1160X028	acciaio inox	16	28	3
K2013.1160X032	acciaio inox	16	32	3
K2013.1160X036	acciaio inox	16	36	3
K2013.1160X040	acciaio inox	16	40	3
K2013.1160X045	acciaio inox	16	45	3
K2013.1160X050	acciaio inox	16	50	3
K2013.1160X055	acciaio inox	16	55	3
K2013.1160X060	acciaio inox	16	60	3
K2013.1160X070	acciaio inox	16	70	3
K2013.1160X080	acciaio inox	16	80	3

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.1160X090	acciaio inox	16	90	3
K2013.1160X100	acciaio inox	16	100	3
K2013.6010X003	acciaio inox A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	acciaio inox A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	acciaio inox A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	acciaio inox A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	acciaio inox A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	acciaio inox A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	acciaio inox A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	acciaio inox A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	acciaio inox A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	acciaio inox A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	acciaio inox A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	acciaio inox A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	acciaio inox A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	acciaio inox A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	acciaio inox A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	acciaio inox A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	acciaio inox A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	acciaio inox A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	acciaio inox A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	acciaio inox A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	acciaio inox A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	acciaio inox A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	acciaio inox A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	acciaio inox A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	acciaio inox A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	acciaio inox A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	acciaio inox A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	acciaio inox A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	acciaio inox A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	acciaio inox A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	acciaio inox A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	acciaio inox A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	acciaio inox A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	acciaio inox A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	acciaio inox A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	acciaio inox A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	acciaio inox A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	acciaio inox A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	acciaio inox A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	acciaio inox A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	acciaio inox A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	acciaio inox A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	acciaio inox A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	acciaio inox A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	acciaio inox A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	acciaio inox A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	acciaio inox A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	acciaio inox A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	acciaio inox A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	acciaio inox A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	acciaio inox A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	acciaio inox A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	acciaio inox A4	4	12	0,63
K2013.6040X014	acciaio inox A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	acciaio inox A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	acciaio inox A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	acciaio inox A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	acciaio inox A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	acciaio inox A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	acciaio inox A4	4	30	0,63

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.6040X032	acciaio inox A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	acciaio inox A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	acciaio inox A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	acciaio inox A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	acciaio inox A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	acciaio inox A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	acciaio inox A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	acciaio inox A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	acciaio inox A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	acciaio inox A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	acciaio inox A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	acciaio inox A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	acciaio inox A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	acciaio inox A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	acciaio inox A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	acciaio inox A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	acciaio inox A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	acciaio inox A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	acciaio inox A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	acciaio inox A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	acciaio inox A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	acciaio inox A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	acciaio inox A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	acciaio inox A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	acciaio inox A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	acciaio inox A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	acciaio inox A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	acciaio inox A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	acciaio inox A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	acciaio inox A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	acciaio inox A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	acciaio inox A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	acciaio inox A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	acciaio inox A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	acciaio inox A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	acciaio inox A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	acciaio inox A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	acciaio inox A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	acciaio inox A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	acciaio inox A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	acciaio inox A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	acciaio inox A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	acciaio inox A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	acciaio inox A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	acciaio inox A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	acciaio inox A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	acciaio inox A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	acciaio inox A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	acciaio inox A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	acciaio inox A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	acciaio inox A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	acciaio inox A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	acciaio inox A4	10	12	2
K2013.6100X014	acciaio inox A4	10	14	2
K2013.6100X016	acciaio inox A4	10	16	2
K2013.6100X018	acciaio inox A4	10	18	2
K2013.6100X020	acciaio inox A4	10	20	2
K2013.6100X024	acciaio inox A4	10	24	2
K2013.6100X028	acciaio inox A4	10	28	2
K2013.6100X030	acciaio inox A4	10	30	2
K2013.6100X032	acciaio inox A4	10	32	2
K2013.6100X036	acciaio inox A4	10	36	2

Spine cilindriche ISO 2338

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	Z1
K2013.6100X040	acciaio inox A4	10	40	2
K2013.6100X050	acciaio inox A4	10	50	2
K2013.6100X055	acciaio inox A4	10	55	2
K2013.6100X060	acciaio inox A4	10	60	2
K2013.6100X070	acciaio inox A4	10	70	2
K2013.6100X080	acciaio inox A4	10	80	2
K2013.6100X090	acciaio inox A4	10	90	2
K2013.6100X100	acciaio inox A4	10	100	2
K2013.6120X014	acciaio inox A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	acciaio inox A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	acciaio inox A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	acciaio inox A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	acciaio inox A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	acciaio inox A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	acciaio inox A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	acciaio inox A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	acciaio inox A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	acciaio inox A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	acciaio inox A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	acciaio inox A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	acciaio inox A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	acciaio inox A4	16	20	3
K2013.6160X024	acciaio inox A4	16	24	3
K2013.6160X028	acciaio inox A4	16	28	3
K2013.6160X032	acciaio inox A4	16	32	3
K2013.6160X036	acciaio inox A4	16	36	3
K2013.6160X040	acciaio inox A4	16	40	3
K2013.6160X045	acciaio inox A4	16	45	3
K2013.6160X050	acciaio inox A4	16	50	3
K2013.6160X055	acciaio inox A4	16	55	3
K2013.6160X060	acciaio inox A4	16	60	3
K2013.6160X070	acciaio inox A4	16	70	3
K2013.6160X080	acciaio inox A4	16	80	3
K2013.6160X090	acciaio inox A4	16	90	3
K2013.6160X100	acciaio inox A4	16	100	3