


Dadi esagonali DIN 934, acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente.

Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.

Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.

Nota:


La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).

La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.

Su richiesta:

Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Superficie corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
K1145.025	acciaio	grezzo (nero)	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.03	acciaio	grezzo (nero)	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.04	acciaio	grezzo (nero)	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.05	acciaio	grezzo (nero)	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.06	acciaio	grezzo (nero)	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.08	acciaio	grezzo (nero)	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.10	acciaio	grezzo (nero)	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.12	acciaio	grezzo (nero)	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.14	acciaio	grezzo (nero)	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.16	acciaio	grezzo (nero)	8	M16	26,76	13	24	DIN 934

Dadi esagonali DIN 934, acciaio

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Superficie corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
K1145.20	acciaio	grezzo (nero)	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.22	acciaio	grezzo (nero)	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.24	acciaio	grezzo (nero)	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.27	acciaio	grezzo (nero)	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.30	acciaio	grezzo (nero)	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.33	acciaio	grezzo (nero)	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.36	acciaio	grezzo (nero)	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.2025	acciaio	zincato	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.203	acciaio	zincato	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.204	acciaio	zincato	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.205	acciaio	zincato	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.206	acciaio	zincato	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.208	acciaio	zincato	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.210	acciaio	zincato	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.212	acciaio	zincato	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.214	acciaio	zincato	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.216	acciaio	zincato	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.220	acciaio	zincato	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.222	acciaio	zincato	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.224	acciaio	zincato	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.227	acciaio	zincato	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.230	acciaio	zincato	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.233	acciaio	zincato	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.236	acciaio	zincato	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.403	acciaio	grezzo (nero)	10	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.404	acciaio	grezzo (nero)	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.405	acciaio	grezzo (nero)	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.406	acciaio	grezzo (nero)	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.408	acciaio	grezzo (nero)	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.410	acciaio	grezzo (nero)	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.412	acciaio	grezzo (nero)	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.414	acciaio	grezzo (nero)	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.416	acciaio	grezzo (nero)	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.420	acciaio	grezzo (nero)	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.422	acciaio	grezzo (nero)	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.424	acciaio	grezzo (nero)	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.427	acciaio	grezzo (nero)	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.430	acciaio	grezzo (nero)	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.433	acciaio	grezzo (nero)	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.436	acciaio	grezzo (nero)	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.304	acciaio	zincato	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.305	acciaio	zincato	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.306	acciaio	zincato	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.308	acciaio	zincato	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.310	acciaio	zincato	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.312	acciaio	zincato	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.314	acciaio	zincato	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.316	acciaio	zincato	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.320	acciaio	zincato	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.322	acciaio	zincato	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.324	acciaio	zincato	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.327	acciaio	zincato	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.330	acciaio	zincato	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.333	acciaio	zincato	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.336	acciaio	zincato	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.506	acciaio	grezzo (nero)	12	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.508	acciaio	grezzo (nero)	12	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.510	acciaio	grezzo (nero)	12	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.512	acciaio	grezzo (nero)	12	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.516	acciaio	grezzo (nero)	12	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.520	acciaio	grezzo (nero)	12	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.524	acciaio	grezzo (nero)	12	M24	39,6	19	36	DIN 934

Dadi esagonali DIN 934, acciaio**Sintesi articoli**

N. ordine	Materiale	Superficie corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
K1145.527	acciaio	grezzo (nero)	12	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.530	acciaio	grezzo (nero)	12	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.536	acciaio	grezzo (nero)	12	M36	60,8	29	55	DIN 934