

Anelli di tenuta Hygienic DESIGN

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

L'anello di tenuta in termoplastica in Hygienic DESIGN è stato studiato appositamente per l'impiego in combinazione con viti a testa esagonale K1647 o dadi esagonali K1648, e grazie alla sua particolare forma geometrica e ad una rugosità di superficie di $Ra \leq 0,8 \mu m$ può essere facilmente pulito.

Gli anelli di tenuta sono realizzati da un granulato in plastica conforme alle norme EU10/2011 e FDA.

Materiale:

EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).

Versione:

RAL 5002 - blu oltremare (POM).

Nota:

Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida ($pH < 4$) e agli agenti ossidanti.

Range di temperatura:

Da -20 °C a +100 °C (POM).

Vantaggi:

Materiali conformi per gli alimenti.

Geometria ottimizzata per la pulizia.

Su richiesta:

Versioni speciali.

Attenzione:

L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).

Fornitura:

Anello di tenuta.

Accessori:

Viti a testa esagonale in acciaio inox K1647.


Dadi esagonali in acciaio inox con anello di tenuta K1648.

Tipo di filettatura:

M4 - M16.

Anelli di tenuta Hygienic DESIGN

Disegni



Sintesi articoli

Anelli di tenuta Hygienic DESIGN

N. ordine	D	D1	D2	H	G=filettatura / per filettatur
K1649.104	6	10	11,25	2	M4
K1649.105	8	12	13,25	2	M5
K1649.106	9	14	15,74	2,5	M6
K1649.108	13	18	19,74	2,5	M8
K1649.110	17	22	23,74	2,5	M10
K1649.112	20	26	28,25	3	M12
K1649.116	29	35	37,25	3	M16