

Serrature girevoli, profili per protezione bordi



Serratura girevole

modello piccolo



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Modello a leva, verniciata a polvere nera
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K0518.16131
Linguetta K0519.125X075

Nota:

Serratura girevole piccola con linguetta a molla.
Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.








Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:
a) Quadro 6 mm
b) Intaglio
c) Leva



KIPP Serratura girevole modello piccolo

N. ordine	Azionamento	H	SW
K0518.16131	quadro 6 mm	13,5	20
K0518.20131	intaglio	13,5	20
K0518.30132	leva	13,5	20

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K0519.125X075	7,5	25
K0519.125X135	13,5	25
K0519.125X195	19,5	25

Serratura girevole

con cilindro modello piccolo



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.

Linguetta in acciaio.

Chiave in argentone.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati,
linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole K0520.131

Linguetta K0521.128X105

Nota:


Serratura girevole chiudibile piccola inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato.

Su richiesta:

Chiusura con chiave diversa.



KIPP Serratura girevole chiudibile modello piccolo

N. ordine	Azionamento	H	SW
K0520.131	Chiave universale	13	20

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	Forma	A	L
K0521.128X105	A	10	28
K0521.124X135	B	13	24
K0521.131X135	B	13	31
K0521.136X135	B	13	36
K0521.130X165	B	16	30
K0521.126X205	B	20	26

Serratura girevole



Materiale:

Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso o plastica PA6 GFR 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento e dado cromati o colore nero.
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole K0522.17181

Linguetta K0523.145X045

(indicare la distanza della linguetta „A“)

Nota:

Serratura girevole con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

A prova di vibrazioni (ad eccezione del modello in plastica), un arresto evita l'apertura involontaria. Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 7 mm
- b) Quadro 8 mm
- c) Intaglio
- d) Doppio incavo 3 mm
- e) Doppio incavo 5 mm





KIPP Serratura girevole

N. ordine zinco	N. ordine plastica	D	Azionamento	SW	H
K0522.17181	-	30	quadro 7 mm	27	18,5
K0522.18181	-	30	quadro 8 mm	27	18,5
K0522.20181	K0522.20185	30/28	intaglio	27	18,5
K0522.43181	K0522.43185	30/28	doppio incavo 3 mm	27	18,5
K0522.45181	K0522.45185	30/28	doppio incavo 5 mm	27	18,5

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Serratura girevole di sicurezza



Materiale:

Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Linguetta zincata.
Chiavi cromate.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole di sicurezza K0524.181

Linguetta K0523.145X045

(indicare la distanza della linguetta „A“)

Chiave K0524.9

Nota:

Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Nota disegno:

- 1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
- 2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura

KIPP Serratura girevole di sicurezza


N. ordine cromato	N. ordine verniciato a polvere	Azionamento	H	SW	N. d'ordine Chiave
K0524.181	K0524.182	Chiave	18,5	27	K0524.9

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Serratura girevole

con azionamento a leva



Materiale:

Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.

Leva in plastica PA6 GF 30.

Guarnizione piatta in gomma.

Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento e dado cromato.

Leva colore nero.

Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole K0525.1183

Linguetta K0523.145X045 (indicare la distanza della linguetta „A“)

Nota:

Serratura girevole con azionamento a leva. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

KIPP Serratura girevole con azionamento a leva


N. ordine	Azionamento	H	SW
K0525.1183	Leva	18,5	27
K0525.2183	Leva con serratura	18,5	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Serratura girevole

con impugnatura a T



Materiale:

Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Impugnatura a T in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento e dado cromato.
Impugnatura a T colore nero.
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole K0526.1183
Linguetta K0523.145X045
(indicare la distanza della linguetta „A“)

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

KIPP Serratura girevole con impugnatura a T




N. ordine	Azionamento	H	SW
K0526.1183	impugnatura a T	18,5	27
K0526.2183	impugnatura a T con serratura	18,5	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Serratura girevole

con tacca graduale



Materiale:

Alloggiamento, azionamento, dado e linguetta in zinco pressofuso.

Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento, azionamento, dado e linguetta cromato.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K0527.17301

Nota:

Le serrature girevoli con tacca graduale si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Girando a destra l'azionamento la distanza di chiusura graduale può essere aumentata fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.

Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

a) Quadro 7 mm

b) Doppio incavo 3 mm


c) Doppio incavo 5 mm

1) O-ring

2) Adattatore






KIPP Serratura girevole con tacca graduale

N. ordine quadro 7 mm	N. ordine doppio incavo 3 mm	N. ordine doppio incavo 5 mm	A	L	S max.
K0527.17301	K0527.43301	K0527.45301	30 -9,5	30	20
K0527.17401	K0527.43401	K0527.45401	40 -9,5	40	30
K0527.17501	K0527.43501	K0527.45501	50 -9,5	50	40
K0527.17601	K0527.43601	K0527.45601	60 -9,5	60	50



Serratura girevole

modello lungo



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1113.18301
Linguetta K1114.145X040

Nota:

Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 8 mm
- b) Intaglio
- c) Doppio incavo 3 mm

Serratura girevole

modello lungo




KIPP Serratura girevole con modello lungo

N. ordine	H	Azionamento	SW
K1113.18301	30	quadro 8 mm	27
K1113.40301	30	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20301	30	intaglio	27
K1113.18401	40	quadro 8 mm	27
K1113.40401	40	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20401	40	intaglio	27
K1113.18501	50	quadro 8 mm	27
K1113.40501	50	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20501	50	intaglio	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=40	A per lunghezza alloggiamento H=50	L
K1114.145X040	16	26	36	45
K1114.145X060	18	28	38	45
K1114.145X080	20	30	40	45
K1114.145X100	22	32	42	45
K1114.145X120	24	34	44	45
K1114.145X140	26	36	46	45
K1114.145X160	28	38	48	45
K1114.145X180	30	40	50	45
K1114.145X200	32	42	52	45
K1114.145X220	34	44	54	45
K1114.145X240	36	46	56	45
K1114.145X260	38	48	58	45
K1114.145X280	40	50	60	45
K1114.145X300	42	52	62	45
K1114.145X320	44	54	64	45
K1114.145X340	46	56	66	45
K1114.145X360	48	58	68	45
K1114.145X380	50	60	70	45
K1114.145X400	52	62	72	45
K1114.145X420	54	64	74	45

Serratura girevole in acciaio inox

**Materiale:**

Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1106.40186
Linguetta K1114.245X180

Nota:

Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 8 mm
- b) Intaglio
- c) Doppio incavo 5 mm





KIPP Serratura girevole in acciaio inox

N. ordine	Azionamento	H	SW
K1106.40186	doppio incavo 5 mm	18	27
K1106.20186	intaglio	18	27
K1106.18186	quadro 8 mm	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole in acciaio inox



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1360.1613

Nota:

La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Chiave quadra 6 mm
- b) Intaglio

1) O-ring


2) Guarnizione piatta

KIPP Serratura girevole in acciaio inox

N. ordine	Azionamento	D	H
K1360.1613	quadro 6 mm	20	13,5
K1360.2013	intaglio	20	13,5

Serratura girevole in acciaio inox

modello piccolo



Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.

Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1351.1718

Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Chiave quadra 7 mm
- b) Chiave quadra 8 mm
- c) Chiave a doppio incavo 3 mm
- d) Chiave a doppio incavo 5 mm
- e) Leva

1) O-ring

2) Guarnizione piatta

Serratura girevole in acciaio inox

modello piccolo



KIPP Serratura girevole in acciaio inox, modello piccolo


N. ordine	Azionamento	D	H
K1351.1718	quadro 7 mm	28	18
K1351.1818	quadro 8 mm	28	18
K1351.4318	doppio incavo 3 mm	28	18
K1351.4518	doppio incavo 5 mm	28	18
K1351.0018	leva	28	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole in acciaio inox

modello lungo



Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.

Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1352.1730

Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Chiave quadra 7 mm
- b) Chiave quadra 8 mm
- c) Chiave a doppio incavo 3 mm
- d) Chiave a doppio incavo 5 mm
- e) Leva

1) O-ring

2) Guarnizione piatta

Serratura girevole in acciaio inox

modello lungo



KIPP Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo









N. ordine	Azionamento	D	H
K1352.1730	quadro 7 mm	28	30
K1352.1736	quadro 7 mm	28	36
K1352.1740	quadro 7 mm	28	40
K1352.1750	quadro 7 mm	28	50
K1352.1760	quadro 7 mm	28	60
K1352.1830	quadro 8 mm	28	30
K1352.1836	quadro 8 mm	28	36
K1352.1840	quadro 8 mm	28	40
K1352.1850	quadro 8 mm	28	50
K1352.1860	quadro 8 mm	28	60
K1352.4330	doppio incavo 3 mm	28	30
K1352.4336	doppio incavo 3 mm	28	36
K1352.4340	doppio incavo 3 mm	28	40
K1352.4350	doppio incavo 3 mm	28	50
K1352.4360	doppio incavo 3 mm	28	60
K1352.4530	doppio incavo 5 mm	28	30
K1352.4536	doppio incavo 5 mm	28	36
K1352.4540	doppio incavo 5 mm	28	40
K1352.4550	doppio incavo 5 mm	28	50
K1352.4560	doppio incavo 5 mm	28	60
K1352.0030	leva	28	30
K1352.0036	leva	28	36
K1352.0040	leva	28	40
K1352.0050	leva	28	50
K1352.0060	leva	28	60

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=36	A per lunghezza alloggiamento H=40	A per lunghezza alloggiamento H=50	A per lunghezza alloggiamento H=60	L
K1340.45060	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	32	38	42	52	62	45
K1340.45220	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	36	42	46	56	66	45
K1340.45260	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	62	68	72	82	92	45

Serratura girevole in acciaio inox

modello piccolo



(a)

(b)

(c)

(d)

(e)



Materiale:

Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Azionamento 1.4401.

O-ring NBR.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1339.1718

Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°.

Utilizzabile a destra o sinistra.

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato.

Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

a) Chiave quadra 7 mm

b) Chiave quadra 8 mm

c) Chiave a doppio incavo 3 mm

d) Chiave a doppio incavo 5 mm

e) Leva

1) O-ring


KIPP Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo

N. ordine	Azionamento	D	H
K1339.1718	quadro 7 mm	32	18
K1339.1818	quadro 8 mm	32	18
K1339.4318	doppio incavo 3 mm	32	18
K1339.4518	doppio incavo 5 mm	32	18
K1339.0018	leva	32	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole con cilindro in acciaio inox

**Materiale:**

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1355.18
Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Alloggiamento con dado di fissaggio e cilindro a piastrine universale incl. 2 chiavi (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Nota disegno:

1) Guarnizione piatta

KIPP Serratura girevole con cilindro in acciaio inox


N. ordine	Azionamento	D	H
K1355.18	chiavi universali	30	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole in acciaio inox

con azionamento a leva



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

non trattato.
Impugnatura lucidata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1358.18
Linguetta K1340.45060

Nota:

Serratura girevole con azionamento a leva. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.




KIPP Serratura girevole in acciaio in acciaio inox con azionamento a leva

N. ordine	Azionamento	H
K1358.18	leva con serratura	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1350.14518
Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

- 1) Guarnizione piatta
- 2) Vite autobloccante


KIPP Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

N. ordine	Versione 1	Azionamento	D	H
K1350.14518	a destra	doppio incavo 5 mm	30	18
K1350.24518	a sinistra	doppio incavo 5 mm	30	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole con cilindro in acciaio inox


Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1107.186
Linguetta K1114.245X180

Nota:

Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

KIPP Serratura girevole con cilindro in acciaio inox


N. ordine	Azionamento	H	SW
K1107.186	chiavi universali	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole in acciaio inox

con azionamento a leva



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1108.1186
Linguetta K1114.245X180

Nota:

Serratura girevole con azionamento a leva. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.

KIPP Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva


N. ordine	Azionamento	H	SW
K1108.1186	leva	18	27
K1108.2186	leva con serratura	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole in acciaio inox

con impugnatura a T



Materiale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1109.1186
Linguetta K1114.245X180

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a T. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita premontata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Classe di protezione IP65.

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.

KIPP Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T


N. ordine	Forma	Azionamento	H	SW
K1109.1186	A	impugnatura a T	18	27
K1109.2186	B	impugnatura a T con serratura	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole in acciaio inox

con impugnatura a T



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

non trattato.
Impugnatura lucidata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1356.1186
Linguetta K1340.45060

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Su richiesta:

Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.

KIPP Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T


N. ordine	Azionamento	D
K1356.1186	impugnatura a T	32
K1356.2186	impugnatura a T con serratura	32

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole in acciaio inox

con impugnatura a L



Materiale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1110.1186
Linguetta K1114.245X180

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

KIPP Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L


N. ordine	Azionamento	H	SW
K1110.1186	impugnatura a L	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole in acciaio inox

con impugnatura a L



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

non trattato.
Impugnatura lucidata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1359.118
Linguetta K1340.45060

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento. Le serrature girevoli bloccabili sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Su richiesta:

Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.

KIPP Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L


N. ordine	Azionamento	D	H
K1359.118	impugnatura a L	32	18
K1359.218	impugnatura a L con serratura	32	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole

per ambienti igienici



Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1111.60186

Linguetta K1114.245X180

Nota:

Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per chiave da 13 mm, adatta per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Impermeabile e antipolvere (protezione IP69K). Particolarmente resistente alla pulizia e allo sporco grazie al suo design radiale e alle superfici lucide a contatto con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano imperdibile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.

Accessori:

Chiave a tubo K1335.113


KIPP Serratura girevole per ambienti igienici

N. ordine	Azionamento	H	SW
K1111.60186	doppio spigolo	18	27

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Serratura girevole Hygienic DESIGN



Materiale:

Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1353.18
Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.16
Inserto protettivo K1362.1613


KIPP Serratura girevole per ambienti igienici

N. ordine	Azionamento	D	H
K1353.18	doppio spigolo	28	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole Hygienic DESIGN

**Materiale:**

Alloggiamento e azionamento: 1.4404.

Dado di messa a terra e vite flangiata con sottotesta zigrinata: 1.4301.

Guarnizione: silicone blu, conforme a FDA.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serrature girevoli K1354.18

Linguetta K1340.45060

Nota:

La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.

La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene. La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:

Chiave a tubo K1335.113

Chiave ad anello / fissa K1362.16

Inserto protettivo K1362.1613

KIPP Serratura girevole per ambienti igienici


N. ordine	Azionamento	D	H
K1354.18	quadro	30	18

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole Hygienic DESIGN

con impugnatura a T



Materiale:

Alloggiamento e azionamento: 1.4404.

Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.

Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.

Versione:

non trattato.

Impugnatura lucidata.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1452.1188

Nota:

La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene. La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene. La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

KIPP Serratura girevole Hygienic DESIGN con impugnatura a T





N. ordine	D	H	H1	H3	L1	S max.
K1452.1188	30	18	40	3	100	8

KIPP Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45

Serratura girevole a compressione

con distanza di chiusura variabile



Materiale:

Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.

Versione:

Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole a compressione K0528.1709161

Nota:

Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

Montaggio:

In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.

Su richiesta:

Modello impermeabile in acciaio inox A2 ai sensi di IP65.

Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

- 1) Perno di bloccaggio
- 2) Telaio








Azionamento

- a) Quadro 7 mm
- b) Doppio incavo 3 mm
- c) Doppio incavo 5 mm
- d) Pomello a lobi

KIPP Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile

N. ordine quadro 7 mm	N. ordine doppio incavo 3 mm	N. ordine doppio incavo 5 mm	N. ordine pomello a lobi	A	L	H	SW
K0528.1709161	K0528.4309161	K0528.4509161	K0528.5009161	9-16	40,5	40	27
K0528.1713201	K0528.4313201	K0528.4513201	K0528.5013201	13 - 20	42,5	40	27
K0528.1717241	K0528.4317241	K0528.4517241	K0528.5017241	17 - 24	44	40	27
K0528.1723301	K0528.4323301	K0528.4523301	K0528.5023301	23 - 30	45	40	27
K0528.1729361	K0528.4329361	K0528.4529361	K0528.5029361	29 - 36	43	40	27
K0528.1733401	K0528.4333401	K0528.4533401	K0528.5033401	33 - 40	40,5	40	27
K0528.1737441	K0528.4337441	K0528.4537441	K0528.5037441	37 - 44	37	40	27

Serratura girevole a compressione



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole a compressione K0529.18321
Linguetta K0530.145X320
(indicare la distanza della linguetta „A“)

Nota:

Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 8 mm
- b) Doppio incavo 3 mm
- c) Doppio incavo 5 mm
- d) Leva

KIPP Serratura girevole a compressione









N. ordine	Azionamento	H	SW
K0529.18321	quadro 8 mm	32	27
K0529.30321	leva	32	27
K0529.43321	doppio incavo 3 mm	32	27
K0529.45321	doppio incavo 5 mm	32	27

KIPP Linguette per serrature girevoli a compressione

N. ordine	A	L
K0530.145X	32/35/38/44	45
K0530.151X	32	51

Serratura girevole a compressione

con linguetta ad altezza regolabile



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Modello a leva, verniciata a polvere nera
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

Serratura girevole a compressione K0531.18321
Linguetta K0532.1000X590

Nota:

Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe. La linguetta curva è utilizzabile positivamente e negativamente.

Accessori:

Chiave a tubo K0535

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 8 mm
- b) Doppio incavo 3 mm
- c) Doppio incavo 5 mm
- d) Leva

KIPP Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile


N. ordine	Azionamento	SW	H
K0531.18321	quadro 8 mm	27	32
K0531.43321	doppio incavo 3 mm	27	32
K0531.45321	doppio incavo 5 mm	27	32
K0531.30322	leva	27	32

KIPP Linguette per serrature girevoli a compressione

N. ordine	A	L
K0532.1000X590	40-59	33
K0532.1140X730	26-45 / 52-73	33
K0532.1275X860	12-32 / 68-86	33

Serratura girevole

con corsa libera



Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento zincato e passivato blu.
Leva nera rivestita KTL.
Linguetta zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1275.22224

Nota:

Particolarmente adatto per armadietti in acciaio, armadietti in spogliatoi, scuole, strutture per il tempo libero e imprese industriali.

Modalità di utilizzo

La funzione di ruota libera integrata offre una maggiore sicurezza contro l'azionamento violento rispetto ai tappi a vite tradizionali.

Montaggio:

La serratura girevole può essere montata pre-assemblata.

Attenzione:




Garantiamo un funzionamento ottimale con lucchetti con diametro della staffa da Ø 6,0 a Ø 8,0 mm.



KIPP Serratura girevole con corsa libera

N. ordine	A	L	H
K1275.22224	22,4	44	22,4
K1275.22248	24,8	42	22,4
K1275.22304	30,4	45	22,4
K1275.22359	35,9	49	22,4
K1275.22424	42,4	45	22,4

Parapolvere



Materiale:
Resina termoplastica (PU).

Versione:
colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0533.202230

Nota:
Tappo parapolvere per serrature girevoli con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Offre una maggiore protezione contro polvere e umidità. Utilizzando il tappo di protezione si riduce di 1 mm la misura „A“ della serratura girevole.


KIPP Parapolvere

N. ordine

K0533.202230

K0534

Maniglia di apertura



Materiale:
Resina termoplastica (PA).

Versione:
colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0534.202230

Nota:
Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro della testa fino a max. 30 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2,5 mm la misura „A“ della serratura girevole.

KIPP Maniglia di apertura




N. ordine

K0534.202230



Chiave a tubo

per serratura girevole



Materiale:
Zinco pressofuso.

Versione:
cromato.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0535.43

Nota:
Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.





KIPP Chiave a tubo per serratura girevole

N. ordine	Forma	Versione 1	D
K0535.43	A	doppio incavo 3mm	3
K0535.45	A	doppio incavo 5mm	5
K0535.17	B	quadrato 7 mm	15
K0535.18	B	quadrato 8 mm	15
K0535.16	C	quadrato 6 mm	11,5

Chiave a tubo

per serratura girevole

**Materiale:**

Zinco pressofuso.

Versione:

verniciatura a polvere blu

Esempio di ordine d'acquisto:

K1335.113

Nota:

Per azionare le serrature girevoli per ambienti igienici


KIPP Chiave a tubo per serratura girevole

N. ordine	Azionamento	SW
K1335.113	doppio spigolo	13

K1511

Chiave

per serratura girevole

**Materiale:**

Acciaio.

Versione:

nichelato.

Esempio di ordine d'acquisto:


K1511.1333

Nota:


Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Fornitura a coppie.

KIPP Chiave per serratura girevole

N. ordine	Versione 1
K1511.1333	chiusura 1333



Dispositivo di chiusura


Materiale:

Alloggiamento in zinco pressofuso, rivestimento in plastica.
Asse in acciaio.
Rondella in plastica.
Circlip in acciaio per molle.
Vite a testa svasata, acciaio, classe di resistenza 8.8.

Versione:


Alloggiamento colore nero o rosso.
Asse in acciaio passivato blu.
Circlip, vite a testa svasata colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0271.140061

Nota:

Punto di innesto ogni 90°.



KIPP Dispositivo di chiusura

N. ordine	Colore corpo base	Versione	L	D1
K0271.140061	nero	filettatura interna	40	M6
K0271.140062	rosso	filettatura interna	40	M6
K0271.140061X10	nero	filettatura esterna	40	M6
K0271.140062X10	rosso	filettatura esterna	40	M6

Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro K1061 e piastra di bloccaggio K1062



1. Utilizzo:




Assicurarsi che l'impugnatura sia in posizione „OFF“.

Inserire il perno della chiusura 1/4 di giro nella piastra di bloccaggio.


Per bloccare dei componenti ruotare l'impugnatura in posizione „ON“. Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.

Esempi di utilizzo: modifica della posizione della telecamera




2. Funzione:

L'impugnatura è collegata tramite asse alla spina trasversale. Nella giunzione dei componenti di chiusura a 1/4 di giro e della piastra di bloccaggio, il perno aggancia la piastra di bloccaggio tramite rotazione e unisce i componenti.




Tolleranze di produzione:




Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).




Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox




manopola in plastica o in acciaio inox



A



B



Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)

Versione:

Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1061.516

Nota:


Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra da 6 a 12 mm.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra da 12 a 20 mm.

Accessori:

Piastre di bloccaggio K1062

Nota disegno:

1) Piastra




KIPP Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox

N. ordine plastica perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio inox	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	M	D5	D6	D7	D8	T	T1
K1061.516	K1061.5161	K1061.15161	5	15,5	14	25	20	21	19 / 19 / 19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10
K1061.817	K1061.8171	K1061.18171	8	17	18	34	32	28	26 / 25,5 / 25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14
K1061.823	K1061.8231	K1061.18231	8	23	18	34	32	28	26 / 25,5 / 25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20

KIPP Chiusura 1/4 di giro, informazioni tecniche

N. ordine plastica perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio inox	D	L	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Forza di estrazione F kN	Resistenza alle alte temperature
K1061.516	K1061.5161	K1061.15161	5	15,5	60	1,8	1,2	≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C
K1061.817	K1061.8171	K1061.18171	8	17	90	3,2	2,6	≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C
K1061.823	K1061.8231	K1061.18231	8	23	90	3,2	2,6	≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C

Chiusura 1/4 di giro piatta

**Materiale:**

Alloggiamento in acciaio inox.

Perno in acciaio.

Spina in acciaio inox.

Manopola girevole in acciaio inox.

Versione:

Alloggiamento lucido.

Perno nichelato.

Spina lucida.

Manopola girevole in acciaio inox, lucido.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1061.5162

Nota:

Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.

Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra da 6 o 12 mm.



Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra da 12 a 20 mm.

Accessori:

Piastra di bloccaggio K1062

Nota disegno:

1) Piastra



KIPP Chiusura 1/4 di giro piatta

N. ordine	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1
K1061.5162	5	14	25	20	21	11,5	6,5	15,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10
K1061.8172	8	18	34	32	28	15,4	10	17	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14
K1061.8232	8	18	34	32	28	15,4	10	23	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20


KIPP Chiusura 1/4 di giro, informazioni tecniche

N. ordine	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Forza di estrazione F kN	Resistenza alle alte temperature
K1061.5162	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1061.8172	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.8232	90	3,2	2,6	≤200 °C

Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro K1558 e piastra di bloccaggio K1062




1. Utilizzo:



Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“ e che l'albero sia retracts.
Far scorrere o posizionare la serratura a 1/4 di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione „ON“.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.


2. Funzione:

L'impugnatura è collegata tramite asse alla spina trasversale. Nella giunzione dei componenti di chiusura a 1/4 di giro e della piastra di bloccaggio, il perno aggancia la piastra di bloccaggio tramite rotazione e unisce i componenti.





Accuratezza di ripetibilità:


Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).



Tolleranze di produzione:




Esempi di utilizzo:








Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox

manopola in plastica o in acciaio inox



A

B



Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.

Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.

Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox.

Perno in acciaio o acciaio inox.

Spina in acciaio inox.

Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).

Versione:

Alloggiamento non trattato.

Perno nichelato o non trattato.

Perno non trattato.

Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.

Manopola acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1558.516

Nota:

Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse.

Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra 6 mm.

Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.

Modalità di utilizzo

Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“ e che l'albero sia retracts.

Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.

Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione „ON“.

Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.

Accessori:

Piastra di bloccaggio K1062

Nota disegno:

1) Piastra

KIPP Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox

N. ordine poliammide perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio inox	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
K1558.516	K1558.1516	5	15,5	14	25	25	21	30	6,5	20	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5
K1558.817	K1558.1817	8	17	18	34	34	28	38	10	26,5	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5

KIPP Chiusura 1/4 di giro, informazioni tecniche






N. ordine poliammide perno in acciaio	N. ordine acciaio inox perno in acciaio inox	D	L	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Forza di estrazione kN	Resistenza alle alte temperature
K1558.516	K1558.1516	5	15,5	60	1,8	1,2	≤130 °C / ≤200 °C
K1558.817	K1558.1817	8	17	90	3,2	0,4	≤130 °C / ≤200 °C

Piastre di bloccaggio






per chiusura 1/4 di giro



(A) Piastra di bloccaggio applicata per spessore della piastra da 6 a 10 mm



(B) Piastra di bloccaggio incassata per spessore della piastra >10 mm



Materiale:

Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.

Versione:

Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1062.50

Nota:

Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma A
per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Possibilità di montaggio forma B
per spessore della piastra superiore a 10 mm.

Nota disegno:

- 1) Piastra
- 2) Chiusura 1/4 di giro
- 3) Elemento di centraggio
- 4) Dado


KIPP Piastre di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro

N. ordine Forma A applicato	N. ordine Forma B incassato	Materiale corpo base	D	D1	D2	D4	A	M	H2	SW	H	H1	D3 per vite DIN 912	D5	D6	L	L1
K1062.50	K1062.501	acciaio	5	- / 14	25	-/21	10,5 / -	M14X1,5 / -	8/-	22/-	16 / 9	-/4,5	- / M2	15 / 14	25 / 26	3,5 / 5	- / 4
K1062.80	K1062.801	acciaio	8	- / 20	32	-/26	13 / -	M20X1,5 / -	10/-	30/-	18 / 11	-/5,5	- / M3	21 / 20	32 / 33	3,5 / 6	- / 5
K1062.150	K1062.1501	acciaio inox	5	- / 14	25	-/21	10,5 / -	M14X1,5 / -	8/-	22/-	16 / 9	-/4,5	- / M2	15 / 14	25 / 26	3,5 / 5	- / 4
K1062.180	K1062.1801	acciaio inox	8	- / 20	32	-/26	13 / -	M20X1,5 / -	10/-	30/-	18 / 11	-/5,5	- / M3	21 / 20	32 / 33	3,5 / 6	- / 5

Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro K1559 e piastra di bloccaggio K1560



1. Utilizzo:




Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.

Ruotare la manopola in posizione „ON“.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.


2. Funzione:

Nella giunzione dei componenti di chiusura a 1/4 di giro e della piastra di bloccaggio, la cava si sposta durante la rotazione lungo la sfera nella piastra di bloccaggio. La molla viene compressa e blocca i componenti.




Accuratezza di ripetibilità:


Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).



Tolleranze di produzione:





Esempi di utilizzo:



Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox

manopola in plastica o acciaio inox



Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.

Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.

Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox.

Perno in acciaio.

Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)

Versione:

Alloggiamento lucido.

Perno nichelato.

Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.

Manopola in acciaio inox, non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1559.816

Nota:

Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.

Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra 6 mm.

Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.

Modalità di utilizzo

Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“.

Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.

Ruotare la manopola in posizione „ON“.

Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.

Accessori:

Piastre di bloccaggio K1560

Nota disegno:

1) Piastra

KIPP Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox

N. ordine	Materiale componenti	Versione 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
K1559.816	poliammide	perno in acciaio	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M03X0,5	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5
K1559.8161	acciaio inox	perno in acciaio	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M03X0,5	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5

KIPP Chiusura 1/4 di giro, informazioni tecniche





N. ordine	Materiale componenti	Versione 2	D	L	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Forza di estrazione kN	Resistenza alle alte temperature
K1559.816	poliammide	perno in acciaio	8	16,3	400	4,8	1,6	≤130 °C / ≤200 °C
K1559.8161	acciaio inox	perno in acciaio	8	16,3	400	4,8	1,6	≤130 °C / ≤200 °C

Piastre di bloccaggio acciaio

per chiusura 1/4 di giro



Piastra di bloccaggio incassata
per spessore della piastra > 9 mm



Materiale:

Alloggiamento in acciaio.

Versione:

Alloggiamento nichelato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1560.801

Nota:

Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm.

Accessori:



Chiusura 1/4 di giro K1559.



KIPP Piastre di bloccaggio in acciaio per chiusura 1/4 di giro

N. ordine	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	L	L1
K1560.801	8	14	26	M3x0,5	20	14,5	26	11,5	3,5	1,5	4	5

Chiusure a un quarto di giro



$$A=X1+X2$$



Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1730.111090

Nota:

Chiusure a quarto di giro per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. Il cosiddetto perno trasversale del bullone di bloccaggio si muove su una curva nella parte inferiore della serratura e quindi mette la molla in precarico. Nel punto finale della curva è presente un piccolo incavo in cui si innesta il perno a croce. La forza di precarico generata dalla molla assicura che la serratura rimanga chiusa e resista alle vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di chiusura, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura) sono fissati alla copertura o al telaio in maniera imperdibile.

Il comando avviene tramite intaglio, intaglio a croce o senza utensili, utilizzando una manopola zigrinata o un volantino a lobi.

La chiusura a un quarto di giro è sempre composta da una serratura girevole a 1/4 di giro, un disco di fissaggio e una parte inferiore della serratura. (Ordinare il disco di fissaggio e la parte inferiore della chiusura separatamente).

Montaggio:

Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 cm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.

Accessori:

Rondella di fissaggio K1731.

Parte inferiore della chiusura K1732.

Dati tecnici:

Massima forza di trazione 1300 N.

Chiusure a un quarto di giro







KIPP Chiusure a un quarto di giro

N. ordine testa con intaglio a croce	N. ordine testa con intaglio	N. ordine testa zigrinata	N. ordine con pomello a lobi	A	L	L1
K1730.111015	K1730.211015	K1730.311315	K1730.411315	0,75 - 1,50	14,95/14,95/18,15/18,15	10,15/10,15/13,15/13,15
K1730.111090	K1730.211090	K1730.311390	K1730.411390	1,50 - 2,25	14,95/14,95/18,15/18,15	10,9/10,9/13,9/13,9
K1730.111165	K1730.211165	K1730.311465	K1730.411465	2,25 - 3,00	14,95/14,95/18,15/18,15	11,65/11,65/14,65/14,65
K1730.111240	K1730.211240	K1730.311540	K1730.411540	3,00 - 3,75	17,2/17,2/20,4/20,4	12,4/12,4/15,4/15,4
K1730.111315	K1730.211315	K1730.311615	K1730.411615	3,75 - 4,50	17,2/17,2/20,4/20,4	13,15/13,15/16,15/16,15
K1730.111390	K1730.211390	K1730.311690	K1730.411690	4,50 - 5,25	17,2/17,2/20,4/20,4	13,9/13,9/16,9/16,9
K1730.111465	K1730.211465	K1730.311765	K1730.411765	5,25 - 6,00	19,45/19,45/22,65/22,65	14,65/14,65/17,65/17,65
K1730.111540	K1730.211540	K1730.311840	K1730.411840	6,00 - 6,75	19,45/19,45/22,65/22,65	15,4/15,4/18,4/18,4
K1730.111615	K1730.211615	K1730.311915	K1730.411915	6,75 - 7,50	19,45/19,45/22,65/22,65	16,15/16,15/19,15/19,15
K1730.111690	K1730.211690	K1730.311990	K1730.411990	7,50 - 8,25	21,7/21,7/24,9/24,9	16,9/16,9/19,9/19,9
K1730.111765	K1730.211765	K1730.312065	K1730.412065	8,25 - 9,00	21,7/21,7/24,9/24,9	17,65/17,65/20,65/20,65
K1730.111840	K1730.211840	K1730.312140	K1730.412140	9,00 - 9,75	21,7/21,7/24,9/24,9	18,4/18,4/21,4/21,4
K1730.111915	K1730.211915	K1730.312215	K1730.412215	9,75 - 10,50	23,95/23,95/27,15/27,15	19,15/19,15/22,15/22,15
K1730.111990	K1730.211990	K1730.312290	K1730.412290	10,50 - 11,25	23,95/23,95/27,15/27,15	19,9/19,9/22,9/22,9
K1730.112065	K1730.212065	K1730.312365	K1730.412365	11,25 - 12,00	23,95/23,95/27,15/27,15	20,65/20,65/23,65/23,65
K1730.112140	K1730.212140	K1730.312440	K1730.412440	12,00 - 12,75	26,2/26,2/29,4/29,4	21,4/21,4/24,4/24,4
K1730.112215	K1730.212215	K1730.312515	K1730.412515	12,75 - 13,50	26,2/26,2/29,4/29,4	22,15/22,15/25,15/25,15
K1730.112290	K1730.212290	K1730.312590	K1730.412590	13,50 - 14,25	26,2/26,2/29,4/29,4	22,9/22,9/25,9/25,9
K1730.112365	K1730.212365	K1730.312665	K1730.412665	14,25 - 15,00	28,45/28,45/31,65/31,65	23,65/23,65/26,65/26,65
K1730.112440	K1730.212440	K1730.312740	K1730.412740	15,00 - 15,75	28,45/28,45/31,65/31,65	24,4/24,4/27,4/27,4
K1730.112515	K1730.212515	K1730.312815	K1730.412815	15,75 - 16,50	28,45/28,45/31,65/31,65	25,15/25,15/28,15/28,15
K1730.112590	K1730.212590	K1730.312890	K1730.412890	16,50 - 17,25	30,7/30,7/33,9/33,9	25,9/25,9/28,9/28,9
K1730.112665	K1730.212665	K1730.312965	K1730.412965	17,25 - 18,00	30,7/30,7/33,9/33,9	26,65/26,65/29,65/29,65
K1730.112740	K1730.212740	K1730.313040	K1730.413040	18,00 - 18,75	30,7/30,7/33,9/33,9	27,4/27,4/30,4/30,4
K1730.112815	K1730.212815	K1730.313115	K1730.413115	18,75 - 19,50	32,95/32,95/36,15/36,15	28,15/28,15/31,15/31,15
K1730.112890	K1730.212890	K1730.313190	K1730.413190	19,50 - 20,25	32,95/32,95/36,15/36,15	28,9/28,9/31,9/31,9
K1730.112965	K1730.212965	K1730.313265	K1730.413265	20,25 - 21	32,95/32,95/36,15/36,15	29,65/29,65/32,65/32,65

Rondella di fissaggio

per chiusure a un quarto di giro



Materiale:
Acciaio per molle.

Versione:
Superficie zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K1731.06

Nota:
Rondella per il fissaggio del perno di chiusura. In questo modo il perno di chiusura rimane collegato in modo imperdibile alla copertura.

Accessori:
Chiusure a un quarto di giro K1730.



KIPP Rondella di fissaggio per chiusure a un quarto di giro

N. ordine	Denominazione	per codice articolo
K1731.06	Disco di fissaggio	K1730

K1732

Parte inferiore

per le chiusure a un quarto di giro



Materiale:
Zinco pressofuso.

Versione:
nichelato.

Esempio di ordine d'acquisto:
K1732.06

Nota:
La parte inferiore delle chiusure può essere avvitata o rivettata.

Accessori:
Chiusure a un quarto di giro K1730.




KIPP Parte inferiore per le chiusure a un quarto di giro

N. ordine	Denominazione	per codice articolo
K1732.06	Parte inferiore della chiusura	K1730

Pressacavi in acciaio inox o plastica

Hygienic DESIGN



Materiale:

Pressacavo acciaio inox: parti esterne 1.4404 Parti interne 1.4305

Pressacavo plastica: poliammide. Inserto di tenuta pressacavo:

TPU. Tubo flessibile: poliammide.

Versione:

Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.

Tubo flessibile: rivestito.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1453.12150

Nota:

Rondelle incluse.

Filettatura metrica EN 60423.

Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.

Fermacavo secondo lo standard UE 62444.

Certificato EHEDG.


Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)

Range di temperatura:

Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.

Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.

Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.



KIPP Pressacavi in acciaio inox o plastica, Hygienic DESIGN


N. ordine acciaio inox	N. ordine plastica	D	D2	D3	H	SW	L
K1453.12150	-	M12x1,5	8	7-5	19	17	7
K1453.16150	K1453.16151	M16x1,5	10	9-7	21/25	20/22	9
K1453.20150	K1453.20151	M20x1,5	12,5	12-9	27/29	24/26	9
K1453.25150	K1453.25151	M25x1,5	18,5	18-15	27/31	30/32	10
K1453.32150	K1453.32151	M32x1,5	25,3	23-20	27/32	36/38	11

KIPP Tubo flessibile tubo ondulato

N. ordine	D	D1	L	Dimensione nominale
K1461.1250	11,8	16	50 m	12
K1461.1750	15,6	21,6	50 m	17

Profili per protezione bordi

con nastro di serraggio in acciaio integrato


Materiale:

PVC.

Versione:

colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1367.010X2000

(indicare la lunghezza L)

Nota:

I profili di protezione bordi sono progettati per smussare, coprire e decorare i bordi della lamiera, in modo che non siano necessarie ulteriori fasi di lavorazione.


Montaggio:

Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.

Su richiesta:

Altre lunghezze.





Raggio minimo di curvatura:


KIPP Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato

N. ordine	Forma	L	Campo di serraggio mm	Raggio minimo di curvatura mm	B	H
K1367.010X	A	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.114X	B	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.217X	C	2000/5000/10000/20000/50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8

Profili per protezione bordi e di tenuta

con anima in acciaio integrata



Materiale:

Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.

Versione:

colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K1368.015X2000
(indicare la lunghezza L)

Nota:

Oltre alla protezione bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, portelli o coperture di alloggiamenti. In base alla forma del profilo in gomma espansa, esistono varie possibilità d'uso in svariati campi di applicazione.

Si consiglia nei profili di tenuta di protezione bordi di comprimere la guarnizione con max. 50% (compressione).

Per garantire la migliore tenuta, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.

Le indicazioni fornite sono solo dei suggerimenti, e nella pratica sono individuali a seconda del tipo di applicazione e dei pezzi montati.

I profili di protezione bordi in EPDM sono certificate UL50, UL50E e UL94HB.


Montaggio:

Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.

Su richiesta:

Altre lunghezze.

Raggio minimo di curvatura:



KIPP Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata

N. ordine	Forma	Materiale corpo base	L	Campo di serraggio mm	Raggio minimo di curvatura mm	B	B1	H	H1
K1368.015X	A	EPDM	2000/5000/10000/20000/50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.122X	B	EPDM	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.211X	C	EPDM	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.313X	D	EPDM	2000/5000/10000/20000/50000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.415X	E	PVC	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.510X	F	PVC	2000/5000/10000/20000/50000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-