

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части воронёные.

Указание:

Серийно поставляются:
оранжевый RAL 2004, рубиново-красный RAL 3003, серебристый металлик.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта




Вывод из зацепления
путем поднятия



Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи



Обзор изделий

Рычаги зажимные с наружной резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0122.00427X10	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.0042X10	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.0043X10	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.00427X15	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.0042X15	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.0043X15	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.00427X20	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.0042X20	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.0043X20	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.00427X25	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0122.0042X25	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0122.0043X25	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0122.00427X30	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0122.0042X30	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0122.0043X30	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0122.00427X35	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0122.0042X35	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0122.0043X35	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0122.00427X40	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0122.0042X40	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0122.0043X40	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0122.00427X45	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45

Обзор изделий

4/10

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0122.10627X15	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0122.1062X15	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0122.1063X15	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0122.10627X20	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0122.1062X20	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0122.1063X20	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0122.10627X25	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0122.1062X25	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0122.1063X25	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0122.10627X30	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0122.1062X30	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0122.1063X30	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0122.10627X35	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0122.1062X35	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0122.1063X35	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0122.10627X40	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0122.1062X40	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0122.1063X40	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0122.10627X45	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0122.1062X45	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0122.1063X45	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0122.10627X50	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0122.1062X50	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0122.1063X50	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0122.20627X15	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2062X15	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2063X15	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.20627X20	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2062X20	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2063X20	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.20627X25	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2062X25	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2063X25	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.20627X30	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.2062X30	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.2063X30	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.20627X35	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.2062X35	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.2063X35	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.20627X40	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.2062X40	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.2063X40	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.20627X45	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.2062X45	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.2063X45	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.20627X50	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.2062X50	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.2063X50	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.20627X55	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.2062X55	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.2063X55	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.20627X60	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.2062X60	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.2063X60	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.20827X15	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2082X15	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2083X15	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.20827X20	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2082X20	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2083X20	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.20827X25	рубиново-красный RAL 3003	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2082X25	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25

Обзор изделий

6/10

Обзор изделий

7/10

Обзор изделий

9/10

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0122.5162X90	оранжевый чистый RAL 2004	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K0122.5163X90	серебро-металлик	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90