


Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:

Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертываемого диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.

По запросу:

Специальное исполнение.

Указание на чертеже:


Форма G: без контргайки

Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртываемым диском

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибовидной ручкой и удлиненным стопорным штифтом

Чертежи



Обзор изделий

Штифты упорные без бурта с удлиненным стопорным штифтом

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0633.21903	G	Сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.21004	G	Сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	K0344.90
K0633.21105	G	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	K0344.91
K0633.21206	G	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	K0344.92
K0633.21308	G	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	K0344.93
K0633.21410	G	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	K0344.94
K0633.21412	G	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	K0344.94
K0633.21516	G	Сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.201903	G	нержавеющая сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.201004	G	нержавеющая сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	K0344.90
K0633.201105	G	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	K0344.91
K0633.201206	G	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	K0344.92
K0633.201308	G	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	K0344.93
K0633.201410	G	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	K0344.94
K0633.201412	G	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	K0344.94
K0633.201516	G	нержавеющая сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.211903	G	нержавеющая сталь	незакалённый	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.211004	G	нержавеющая сталь	незакалённый	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	K0344.90
K0633.211105	G	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	K0344.91
K0633.211206	G	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	K0344.92
K0633.211308	G	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	K0344.93
K0633.211410	G	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	K0344.94
K0633.211412	G	нержавеющая сталь	незакалённый	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	K0344.94
K0633.211516	G	нержавеющая сталь	незакалённый	16	M24x2	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.22903	H	Сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.22004	H	Сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.22105	H	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.22206	H	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.22308	H	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.22410	H	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.22412	H	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.22516	H	Сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	50	K0344.95
K0633.202903	H	нержавеющая сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.202004	H	нержавеющая сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.202105	H	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.202206	H	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.202308	H	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.202410	H	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.202412	H	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.202516	H	нержавеющая сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	50	K0344.95
K0633.212903	H	нержавеющая сталь	незакалённый	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.212004	H	нержавеющая сталь	незакалённый	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибовидной ручкой и удлиненным стопорным штифтом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0633.212105	H	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.212206	H	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.212308	H	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.212410	H	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.212412	H	нержавеющая сталь	незакалённый	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.212516	H	нержавеющая сталь	незакалённый	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	50	K0344.95