

## Olhais de elevação soldáveis

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

**Material:**

Grampo em aço 1.6541.

Bloco de soldagem em aço S355JR.

**Versão:**

Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.

Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.

**Indicação:**

Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.

Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.


O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).

A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).

A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.

# Olhais de elevação soldáveis

## Desenhos



Peso máximo de transporte "G" em kg para os diversos tipos de amarrações

Tipos de amarrações												
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Número de cintas	1	2	1	2	2	2	3 - 4	3 - 4				
Ângulo de inclinação $\alpha$	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°				
K0773.1***	1600	3200	1120	2240	1500	1120	2360	1600				
K0773.2***	3000	6000	2000	4000	2800	2000	4000	3000				
K0773.3***	4750	9500	3150	6300	4250	3150	6300	4750				
K0773.5***	8000	16000	5300	10600	7100	5300	11200	8000				

## Visão geral dos artigos

### Olhais de elevação soldáveis

Código do artigo	Versão	B	B1	H	H1	L	L1	S	Cordão de solda	Capacidade de carga kg
K0773.1000	sem tira de aço elástica	40	38	32	40	73	38	13	HV 5 + a3	1120
K0773.2000	sem tira de aço elástica	41	38	32	45	81	40	13	HV 5 + a3	2000
K0773.3000	sem tira de aço elástica	45	43	38	45	87	42	17	HV 8 + a3	3150
K0773.5000	sem tira de aço elástica	55	50	48	57	108	60	22	HV 12 + a4	5300
K0773.1001	com tira de aço elástica	40	38	32	40	73	38	13	HV 5 + a3	1120
K0773.2001	com tira de aço elástica	41	38	32	45	81	40	13	HV 5 + a3	2000
K0773.3001	com tira de aço elástica	45	43	38	45	87	42	17	HV 8 + a3	3150
K0773.5001	com tira de aço elástica	55	50	48	57	108	60	22	HV 12 + a4	5300

