

Pino de guia (Heavy)

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Pinos de aço temperado.

Botão recartilhado de aço temperado.

Versão:

Pino temperado e retificado.

Botão recartilhado temperado e brunido.

Indicação:

O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente.


A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.

A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.

A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia.


Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.

Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.



Pino de guia (Heavy)

Desenhos



Visão geral dos artigos

Pino de guia (Heavy)

Pino de guia (Heavy)

Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	T	Adequado para
K0911.412100	12	12	100	18	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	K0911.506501
K0911.416100	12	16	100	24	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	K0911.506501
K0911.516120	16	16	120	24	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	K0911.638001
K0911.520120	16	20	120	30	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	K0911.638001