

# Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4

## Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.

Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.

Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.


#### Исполнение:

оцинкованная сталь.

#### Указание:

Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.

## Чертежи



## Обзор изделий

### Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, DIN ISO 12240-4

| Номер заказа | Исполнение    | D  | D1      | A  | B  | H  | H1   | K     | L  | L1 | α   | Динамический коэффициент<br>работоспособности,<br>кН | Статический коэффициент<br>работоспособности,<br>кН |
|--------------|---------------|----|---------|----|----|----|------|-------|----|----|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| K0718.05     | правая резьба | 5  | M5      | 33 | 18 | 8  | 6    | 11,11 | 20 | 9  | 13° | 7,5                                                  | 4,3                                                 |
| K0718.06     | правая резьба | 6  | M6      | 36 | 20 | 9  | 6,75 | 12,7  | 22 | 12 | 13° | 9,3                                                  | 6                                                   |
| K0718.08     | правая резьба | 8  | M8      | 42 | 24 | 12 | 9    | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7                                                 | 11                                                  |
| K0718.10     | правая резьба | 10 | M10     | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4                                                 | 17,4                                                |
| K0718.12     | правая резьба | 12 | M12     | 54 | 32 | 16 | 12   | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32                                                   | 23,5                                                |
| K0718.16     | правая резьба | 16 | M16     | 66 | 42 | 21 | 15   | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7                                                 | 32                                                  |
| K0718.20     | правая резьба | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18   | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1                                                 | 43,8                                                |
| K0718.22     | правая резьба | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20   | 38,1  | 51 | 26 | 15° | 97,2                                                 | 52,6                                                |
| K0718.051    | левая резьба  | 5  | M5      | 33 | 18 | 8  | 6    | 11,11 | 20 | 9  | 13° | 7,5                                                  | 4,3                                                 |
| K0718.061    | левая резьба  | 6  | M6      | 36 | 20 | 9  | 6,75 | 12,7  | 22 | 12 | 13° | 9,3                                                  | 6                                                   |
| K0718.081    | левая резьба  | 8  | M8      | 42 | 24 | 12 | 9    | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7                                                 | 11                                                  |
| K0718.101    | левая резьба  | 10 | M10     | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4                                                 | 17,4                                                |
| K0718.121    | левая резьба  | 12 | M12     | 54 | 32 | 16 | 12   | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32                                                   | 23,5                                                |
| K0718.161    | левая резьба  | 16 | M16     | 66 | 42 | 21 | 15   | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7                                                 | 32                                                  |
| K0718.201    | левая резьба  | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18   | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1                                                 | 43,8                                                |

## Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4

## Обзор изделий

| Номер заказа | Исполнение   | D  | D1      | A  | B  | H  | H1 | K    | L  | L1 | $\alpha$ | Динамический коэффициент<br>работоспособности,<br>кН | Статический коэффициент<br>работоспособности,<br>кН |
|--------------|--------------|----|---------|----|----|----|----|------|----|----|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| K0718.221    | левая резьба | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 38,1 | 51 | 26 | 15°      | 97,2                                                 | 52,6                                                |