

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.

Нажимной шпиндель и гайки фосфатированные.

Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.

При конструкции K0062.0100 неопределенный упор поставляется совместно.

Принадлежности:

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106


K0107

Указание на чертеже:

1) Позиция 1

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Номер заказа	Угол поворота держателя позиция 1	Угол поворота держателя без упора	Угол поворота ручки позиция 1	Угол поворота ручки без упора	подходящая полимерная ручка
K0062.0100	80°	190°	60°	100°	K0100.16
K0062.0200	105°	175°	70°	95°	K0100.22
K0062.0300	105°	160°	65°	90°	K0100.28

Номер заказа	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	Усилие от руки, FH Н	Усилие зажима F1 Н	Крепежная ила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н
K0062.0100	14	29	7,5	-	17,5	28	5,5	44	9,5	4,8	122	67	31	36	M5x35	80	700	1000	500	800
K0062.0200	19	35	8	-	26	42	6,3	64	12,7	5,5	170	79	35	44	M6x50	100	1000	2200	950	1350
K0062.0300	35	51	8	16	35	51	8,8	82	19	6,8	235	143	92	51	M8x60	130	2000	3700	900	1850

