

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма 0, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Шар — нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.

Исполнение:

Корпус закалённый и воронённый.

Шар: нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.

Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания. Форма 0: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.


Преимущества:

Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.

За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма 0, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	H	H1	T	W	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0284.504X012	0	10	M4	8	12,5	2	3,5	28	7	11,5
K0284.504X025	0	10	M4	8	25,5	2	9	28	7	11,5
K0284.505X017	0	13	M5	11	17,5	3	6,5	28	10	19,8
K0284.505X026	0	13	M5	11	26,5	3	9	28	10	19,8
K0284.506X021	0	17	M6	14	21	3	7,5	28	13	27,4
K0284.508X024	0	19	M8	19	24	4	8,5	24	15	38,6
K0284.510X028	0	24	M10	21	28	4	9	24	20	58,3