



Рычаги плоские с наружной резьбой, 0 градусов

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

вороненная.


По запросу:

Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «Н1» и «А» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Размер	X	L	A	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	Число зубьев
K0114.1081X15	0°	1	M8	15	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1081X20	0°	1	M8	20	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20

Рычаги плоские с наружной резьбой, 0 градусов

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Размер	X	L	A	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	Число зубьев
K0114.1081X25	0°	1	M8	25	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1081X30	0°	1	M8	30	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1081X40	0°	1	M8	40	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1081X50	0°	1	M8	50	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1081X60	0°	1	M8	60	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X15	0°	1	M10	15	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X20	0°	1	M10	20	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X25	0°	1	M10	25	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X30	0°	1	M10	30	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X40	0°	1	M10	40	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X50	0°	1	M10	50	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.1101X60	0°	1	M10	60	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	20
K0114.2101X20	0°	2	M10	20	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2101X25	0°	2	M10	25	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2101X30	0°	2	M10	30	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2101X40	0°	2	M10	40	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2101X50	0°	2	M10	50	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2101X60	0°	2	M10	60	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X20	0°	2	M12	20	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X25	0°	2	M12	25	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X30	0°	2	M12	30	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X40	0°	2	M12	40	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X50	0°	2	M12	50	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.2121X60	0°	2	M12	60	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	24
K0114.3121X20	0°	3	M12	20	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3121X25	0°	3	M12	25	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3121X30	0°	3	M12	30	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3121X40	0°	3	M12	40	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3121X50	0°	3	M12	50	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3121X60	0°	3	M12	60	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X20	0°	3	M16	20	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X25	0°	3	M16	25	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X30	0°	3	M16	30	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X40	0°	3	M16	40	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X50	0°	3	M16	50	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26
K0114.3161X60	0°	3	M16	60	148	23	45	37	14	28	2	17	33	26