

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.

Указание:


Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:

$M(0^\circ)$: 0,25 Нм/ $M(90^\circ)$: 0,65 Нм/ $M(180^\circ)$: 1,1 Нм


Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.

Чертежи



Шарниры с досылающей пружиной

Направление
вращения дверей



Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1173.50501	Сталь	50	9	50	30	5	4	2
K1173.150501	нержавеющая сталь A2	50	10	50	30	5	4	2
K1173.250501	Алюминий	50	9	50	30	5	4	2