

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором и длинным ходом перемещения, красная полимерная ручка

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь.

### Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Полимерная ручка маслостойкая.

### Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запираания и укрепления крышек и клапанов.

Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

## Чертежи



## Обзор изделий

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором и длинным ходом перемещения, красная полимерная ручка

| Номер<br>заказа | Материал<br>основы | Расположение<br>отверстий | Тяговое<br>усилие<br>F1 Н | Усилие<br>от руки<br>FH - Н | A    | A1   | A2 | A3 | A4    | A5   | B    | B1    | B2  | B3  | B5 | D    | D1 | H | Перемещение<br>L мин. | Перемещение<br>L макс. | L1   | Ход зажима<br>L2 |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|------|----|----|-------|------|------|-------|-----|-----|----|------|----|---|-----------------------|------------------------|------|------------------|
| K1260.02000     | Сталь              | 1                         | 2000                      | 100                         | 2613 | 4,5  | 11 | 23 | -     | 3624 | 19   | 162,5 | 5,2 | 4   | 42 |      |    |   | 101,7                 | 142,3                  | 40,6 | 16               |
| K1260.04000     | Сталь              | 2                         | 4000                      | 150                         | 3519 | 12,2 | 14 | 39 | 120,6 | 4832 | 24,8 | 19    | 3   | 6,5 | 6  | 60,5 |    |   | 142,4                 | 192,2                  | 49,8 | 24               |
| K1260.07000     | Сталь              | 1                         | 7000                      | 200                         | 5132 | 8    | 19 | 40 | -     | 6045 | 36   | 28    | 4   | 8,5 | 8  | 85,6 |    |   | 177,7                 | 234                    | 56,3 | 32               |

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором и длинным ходом перемещения, красная полимерная ручка

#### Обзор изделий

| Номер заказа | Материал основы   | Расположение отверстий | Тяговое усилие F1 Н | Усилие от руки FH - Н | A    | A1   | A2 | A3       | A4   | A5   | B  | B1       | B2  | B3  | B5   | D    | D1 | H | Перемещение L мин. | Перемещение L макс. | L1   | Ход зажима L2 |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------|------|----|----------|------|------|----|----------|-----|-----|------|------|----|---|--------------------|---------------------|------|---------------|
| K1260.12000  | нержавеющая сталь | 1                      | 2000                | 100                   | 2613 | 4,5  | 11 | 23       | -    | 3624 | 19 | 162,55,2 | 4   | 42  |      |      |    |   | 101,7              | 142,3               | 40,6 | 16            |
| K1260.14000  | нержавеющая сталь | 2                      | 4000                | 150                   | 3519 | 12,2 | 14 | 39,120,6 | 4832 | 24,8 | 19 | 3        | 6,5 | 6   | 60,5 |      |    |   | 142,4              | 192,2               | 49,8 | 24            |
| K1260.17000  | нержавеющая сталь | 1                      | 7000                | 200                   | 5132 | 8    | 19 | 40       | -    | 6445 | 36 | 28       | 4   | 8,6 | 8    | 76,6 |    |   | 177,7              | 234                 | 56,3 | 32            |