

Сферические уровни с фланцем для привинчивания

Описание товара/фотография продукта



Угловые минуты	Десятичные градусы	Перепад высоты в миллиметрах на метр
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Описание

Материал:

Оправа из латуни.

Корпус сферического уровня из полиамида.

Исполнение:

никелированные и отполированные до блеска.

Указание:

Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.


Сферические уровни можно прикрепить на резьбовых соединениях с помощью трех отверстий, накладные (форма А) и вставные (форма В).

- форма А: юстированы по сошлифованной поверхности дна
- форма В: юстированы по нижней поверхности фланца
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня

Диапазон температур:

от -35 °С до +55 °С.

Чертежи



Обзор изделий

Сферические уровни с фланцем для привинчивания

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	Чувствительность
K1154.1141030	A	накладные	20	14	10	17	1,6	10	1,8	30'
K1154.1171030	A	накладные	25	17	12	21	2	10	2	30'
K1154.1181130	A	накладные	30	18	12	24	2,5	11	3	30'
K1154.1281430	A	накладные	40	28	20	34,5	2,5	14	4	30'
K1154.1341530	A	накладные	50	34	25	43	3	15	5	30'
K1154.2141030	B	вставные	20	14	10	17	1,6	10	1,8	30'
K1154.2171030	B	вставные	25	17	12	21	2	10	2	30'
K1154.2181130	B	вставные	30	18	12	24	2,5	11	3	30'
K1154.2281430	B	вставные	40	28	20	34,5	2,5	14	4	30'
K1154.2341530	B	вставные	50	34	25	43	3	15	5	30'

